

ProCare Shine 40 - 1 l
Agent de rinçage, 1 l
pour le rinçage de la vaisselle, des couverts et des verres.



- Légèrement acide, contient de l'acide citrique
- Pour des résultats de rinçage optimaux
- Pour une utilisation dans les lave-vaisselle professionnels
- Concentré liquide, recom. de dosage : 0,02-0,05 % (0,2-0,5 ml/l)
- Développé spécialement pour Miele Professional

Code EAN: 4002515692684 / Numéro de matériel: 10328020 /
Ancien Numéro de matériel: 61915101EU1

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle ProfiLine	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Recommandation de dosage	
Recommandation de dosage par cycle de rinçage	0,2-0,5 ml/l (0,02-0,05 %)
Valeur en pH de la solution d'utilisation	6,5-7,0
Plage d'eau recommandée en mmol/l	0-0,53
Caractéristiques produit	
Type de produit	Produit de rinçage
Formation d'agrégats	Concentré liquide
Composants	Séquestrants (sans
Convient pour le verre	•
Convient pour les couverts	•
Convient pour le plastique	•
Convient pour l'inox	•
Convient pour la porcelaine/céramique	•
Convient pour l'aluminium	•
Convient pour l'argent	•
Protège les décors	•
Empêche les dépôts calcaires et protège la charge	•
Améliore et raccourcit la durée du séchage	•
Neutre pour les eaux usées	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	10 9/16 (267)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	3 1/16 (77)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	3 1/16 (77)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	10 11/16 (270)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	3 3/16 (80)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	3 3/16 (80)
Poids brut en kg	0,04 (1)
Capacité en ml	33,81 (1000) fl oz (US) (Milliliter)
Conformités, contrôles et indicateurs	
Conforme aux normes SGH/CLP	•