

ProCare Shine 40 - 5 l
Agent de rinçage, 5 l
pour le rinçage de la vaisselle, des couverts et des verres.



- Légèrement acide, contient de l'acide citrique
- Pour des résultats de rinçage optimaux
- Pour une utilisation dans les lave-vaisselle professionnels
- Concentré liquide, recom. de dosage : 0,02-0,05 % (0,2-0,5 ml/l)
- Développé spécialement pour Miele Professional

Code EAN: 4002515692691 / Numéro de matériel: 10328030 /
Ancien Numéro de matériel: 61915201EU1

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle ProfiLine	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Dosage	
Valeur de pH à 20 °C	1,9 - 3,0
Recommandation de dosage	
Recommandation de dosage par cycle de rinçage	0,2-0,5 ml/l (0,02-0,05 %)
Recommandation de dosage (par cycle de lavage)	0,2-0,5 ml/l (0,02-0,05 %)
Grande ouverture pour la lance de dosage	•
Plage d'eau recommandée en mmol/l	0-0,53
Caractéristiques produit	
Type de produit	Produit de rinçage
Formation d'agrégats	Concentré liquide
Composants	Séquestrants (sans phosphate), Tensio-actifs, Acide citrique
Princip. domaines utilisation	
Hôtels et chambres d'hôtes	•
Restaurants, bars et traiteurs	•
Spa, bien-être et sport	•
Établissements de soin et maisons de retraite	•
Écoles et jardins d'enfants	•
Entreprises artisanales	•
Agences et bureaux	•
Cabinets médicaux et cliniques	•
Caractéristiques produit	
Type de produit	Produit de rinçage
Formation d'agrégats	Concentré liquide
Composants	Séquestrants (sans phosphate), Tensio-actifs, Acide citrique
Convient pour le verre	•
Convient pour les couverts	•
Convient pour le plastique	•
Convient pour l'inox	•
Convient pour la porcelaine/céramique	•
Convient pour l'aluminium	•
Convient pour l'argent	•
Protège les décors	•
Empêche les dépôts calcaires et protège la charge	•
Améliore et raccourcit la durée du séchage	•
Neutre pour les eaux usées	•

ProCare Shine 40 - 5 l
Agent de rinçage, 5 l
pour le rinçage de la vaisselle, des couverts et des verres.

Code EAN: 4002515692691 / Numéro de matériel: 10328030 /
Ancien Numéro de matériel: 61915201EU1

Ne convient pas aux instruments de transmission

Ménageant les motifs décoratifs, Convient à l'aluminium, Convient à la coutellerie, Convient à l'inox, Convient aux verres, Convient aux matières plastiques Shine, Convient à la porcelaine/céramique, Convient à l'argent



Dimensions et poids	
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	190,00
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	9 7/8 (250)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	5 15/16 (150)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	7 1/2 (190)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	9 7/8 (250)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	5 15/16 (150)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	7 1/2 (190)
Poids brut en lb (kg)	0,18 (5)
Capacité en fl.oz. (ml)	169,07 (5000) fl oz (US) (Milliliter)
Conformités, contrôles et indicateurs	
Conforme aux normes SGH/CLP	•