

XKM RS 232 10 Med  
Module de communication  
avec interface sérielle (RS232) pour connexion à une imprimante.



- Mémoire circulaire pour 25 protocoles de traitement max.
- Différence entre un protocole court et long
- Vitesse de transmission : max.38 kbit/s
- Longueur câble racc. : 1,5 m ; extension possible jusqu'à 15 m

Code EAN: 4002515832394 / Numéro de matériel: 10444420 /  
Ancien Numéro de matériel: 68822002D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Traçabilité/données de fonctionnement/communication	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Plastique
Couleur	Gris
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des pipettes/flacons	•
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des lames	•
Traitement des butyromètres	•
Traitement des bouteilles de perfusion/pharmacie	•
Traitement des instruments d'anesthésie	•
Traitement des instruments CMI	•
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Traitement des instruments de robotique	•
Traitement des instruments gynécologiques	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des sabots de bloc opératoire	•
Traitement des cuvettes	•
Traitement des haricots	•
Traitement des biberons	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Traitement des instruments chirurgicaux orthopédiques	•
Traitement des clous intramédullaires/alésors	•
Traitement des plaques/plateaux	•
Traitement des compléments à mailles	•
Traitement des éprouvettes graduées	•
Traitement des contenants, par ex. contenant de la chaux	•
Traitement de divers ustensiles	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	39
Dimension extérieure, largeur nette en mm	88
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	110
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	5 5/8 (140)

XKM RS 232 10 Med

Module de communication

avec interface sérielle (RS232) pour connexion à une imprimante.



Code EAN: 4002515832394 / Numéro de matériel: 10444420 /

Ancien Numéro de matériel: 68822002D

Dimension extérieure, largeur brute en mm	7 1/2 (190)
---	-------------

Dimension extérieure, profondeur brute en mm	11 5/8 (295)
--	--------------

Poids net en kg	2 (0,88)
-----------------	----------

Poids brut en kg	3 (1,15)
------------------	----------

<b>Normes, contrôles, indicateurs</b>	
---------------------------------------	--

CE	•
----	---

UKCA	•
------	---