

PW 418 [EL WEK] Lave-linge, chauffage électrique avec tiroir à produits.



- Volume du tambour 6.36 (180) ft³ (l)
 I, charge maximale 45 (20.0) lb (kg)
- Faible consommation d'eau et d'énergie grâce à sa nouvelle cuve
- Nettoyage/Entretien optimal avec tambour Hydrogliss 2.0 breveté*
- Confort d'utilisation élevé grâce à la fermeture de porte auto.**
- Ultra-silencieux grâce au système efficace à ressorts combinés

* Brevet : EP 2 700 744 B1 ** Brevet : DE 10 2013 226 726 A1 Code EAN: 4002515754122 / Numéro de matériel: 10481980 / Ancien Numéro de matériel: 51418156NAM

Forms at modèle	
Forme et modèle	Lava Basa Fue : 1
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Performance
Façade	Octobleu
Charge maximale avec rapport de remplissage de 1:9 en lb. (kg)	45 (20,0)
Rapport de remplissage	1:10
Charge en lb. (kg)	40 (18,0)
Volume du tambour en l	6,36 (180) ft ³ (I)
Ouverture de porte [Ø] en mm	16 3/8 (415)
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Verrouillage de porte automatique	•
Bac à lessive innovant	•
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour à structure alvéolaire 2.0 breveté	•
Utilisation	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de	•
fitness	
Données de puissance	
Consommation d'eau spécifique en raccordement à l'eau froide en l/kg	8,31
Consommation d'énergie spécifique en raccordement à l'eau froide en kWh/kg	0,21
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg	8,19
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,08
Consommation d'eau en raccordement à l'eau froide en l	149,5
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau froide en kWh	3,79
Durée du programme en raccordement à l'eau froide en min.	57
Consommation d'eau en raccordement à l'eau chaude en l	147,5
Consommation d'énergie en raccordement à l'éau chaude	1,49
en kWh	
Durée du programme en raccordement à l'eau chaude en min.	52
Consommation d'eau dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide en l	141,0
Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide en kWh	2,51
Durée du programme ECO en min. en raccordement à l'eau froide	40

Míele

PW 418 [EL WEK] Lave-linge, chauffage électrique avec tiroir à produits.



Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en l	141,2
Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en kWh	0,72
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude dans le programme ECO	35
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	
Humidité résiduelle en	50
rinçage à chaud en %	30
Vitesse d'essorage en tr/min.	950
Facteur g	360
Heures de fonctionnement testées	30000
Commande	
Type de commande	Profitronic D
Possibilité de programmation	Réglages défin. Paramètres
Départ différé max. en h	Au choix
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Programmes base / groupes acta.	
Programmes de base	•
Dosage	
Bac à produits	3 compartiments
Module de dosage liquide (option)	•
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	12
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3 AC 220-240V 60HZ
Puissance de chauffe en kW	13,70-16,30
Puissance totale de raccordement en kW	14,60-17,20
Protection par fusible en A	40
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	3 AC 200-208V 60HZ
Puissance de chauffe en kW	11,30-12,30
Puissance totale de raccordement en kW	12,20-13,20
Protection par fusible en A	40
Raccordement à l'eau / vidange	
Eau froide [nombre]	2x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau dure (option) [nombre]	2 x 1/2 po avec raccord 3/4 po
Vanne de vidange	DN 70
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	57 3/16 (1452)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	36 7/16 (924)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	37 7/16 (950)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	61 3/4 (1568)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	42 15/16 (1090)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	44 1/2 (1130)
Poids net en kg	935 (424,0)
Poids brut en kg	995 (451)
Charge au sol maximale en N/m²	6027
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de	<70 dB(A) re 20 µPa



PW 418 [EL WEK] Lave-linge, chauffage électrique avec tiroir à produits.