


WI 811-30

Socle de pesage, 25 cm de hauteur

pour adapter automatiquement les ressources requises en cas de charge variable.



- Spécialement conçu pour les appareils Performance Plus
- Économies significatives sur les consommations d'eau et d'énergie

Code EAN: 4002515761182 / Numéro de matériel: 10496960 /  
Ancien Numéro de matériel: 59081103D

<b>Famille produit</b>	
Machine à laver	•
<b>Famille produits/accessoires</b>	
PW 811	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Socle de pesage	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Raccordement électrique	OHNE
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	13 1/4 (335)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	31 3/8 (795)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	32 5/8 (827)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	20 3/8 (517)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	43 (1090)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	44 1/2 (1130)
Poids net [kg]	131 (59,00)
Poids brut en kg	181 (82,00)