

UG 814-25

Socle fermé

pour un chargement et un déchargement ergonomiques de la machine à laver.



Code EAN: 4002515761229 / Numéro de matériel: 10497000 /  
Ancien Numéro de matériel: 59081402D

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Famille produit</b>                       |              |
| Machine à laver                              | •            |
| <b>Famille produits/accessoires</b>          |              |
| PW 814                                       | •            |
| <b>Catégorie de produit</b>                  |              |
| Base/socle                                   | •            |
| <b>Caractéristiques produit</b>              |              |
| Raccordement électrique                      | OHNE         |
| Matériau                                     | Inox         |
| Couleur                                      | Inox         |
| <b>Dimensions et poids</b>                   |              |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm    | 10 1/8 (255) |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm    | 36 1/4 (920) |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 29 3/4 (755) |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm    | 10 7/8 (275) |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm    | 28 1/4 (715) |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 37 1/8 (940) |
| Poids net [kg]                               | 53 (23,60)   |
| Poids brut en kg                             | 62 (28,00)   |