

WI 814-25

Socle de pesage, 25 cm de hauteur

pour adapter automatiquement les ressources requises en cas de charge variable.



- Spécialement conçu pour les appareils Performance Plus
- Économies significatives sur les consommations d'eau et d'énergie

Code EAN: 4002515761236 / Numéro de matériel: 10497010 /
Ancien Numéro de matériel: 59081403D

Famille produit	
Machine à laver	•
Famille produits/accessoires	
PW 814	•
Catégorie de produit	
Socle de pesage	•
Caractéristiques produit	
Raccordement électrique	OHNE
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	11 7/8 (300)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	36 1/4 (920)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	29 7/8 (757)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	19 (480)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	43 (1090)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	44 1/2 (1130)
Poids net [kg]	133 (60,00)
Poids brut en kg	183 (83,00)