

DOS G 80 Flex

Pompe de dosage

avec indicateur de niveau pour le dosage automatique des nettoyants liquides.



- Pour bidon de produit, hauteur 340 mm max (jusqu'à l'ouverture)
- Canne d'aspiration de 13 7/8 (352) in (mm) mm pour bidons de 5 et 10 l
- Dosage jusqu'à 55 ml ml par minute
- Réglage avec la commande du lave-vaisselle
- Capuchon flexible

Code EAN: 4002516280064 / Numéro de matériel: 10730850 / Ancien Numéro de matériel: 67747040USA

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Famille produits/accessoires	
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8583	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Système de dosage externe	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Gris
Taux d'extraction en ml/60 secondes	55
Longueur de la canne d'aspiration en mm	13 7/8 (352)
Longueur du tuyau de dosage jusqu'à la canne d'aspiration en mm	1800
Longueur du tuyau de dosage de l'appareil au module de dosage en mm	2850
Longueur du câble d'alimentation jusqu'à l'appareil en mm	2800
Largeur minimale de l'ouverture pour bidons en mm	31
Largeur maximale de l'ouverture pour bidons en mm	60
Raccordement électrique standard	
Nombre de phases de courant	1
Conducteur neutre	N
CA/CC	AC
Tension en V	200-240
Fréquence en Hz	60
Puissance totale de raccordement en kW	0,01
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	114
Dimension extérieure, largeur nette en mm	114,9
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	138,7
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	6 3/8 (160)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	7 7/8 (198)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	18 7/8 (478)
Poids net en kg	6 (2,27)
Poids brut en kg	6 (2,51)