


APFD 400

Étrier de retenue

pour le traitement sûr des couvercles de tasses à bec.



- Pour le positionnement de la vaisselle sur le support de tasses
- Convient pour la fixation de 6 couvercles p. tasse à bec verseur
- Pour le panier supérieur des lave-vaisselle série PG 805x/809x

Code EAN: 4002515986905 / Numéro de matériel: 10869860 / Ancien Numéro de matériel: 67540001D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Famille produits/accessoires	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8091	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
Catégorie de produit	
Autre complément	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Câble, rilsané
Couleur	Blanc
Raccordement électrique standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	53
Dimension extérieure, largeur nette en mm	451
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	89
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	3 3/4 (95)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	6 3/4 (170)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	21 11/16 (550)
Poids net en kg	1 (0,23)
Poids brut en kg	1 (0,41)