

DP [50Hz] Pompe de vidange

Pour une adaptation de l'appareil avec soupape d'évacuation en pompe de vidange.



• Pour les installations sans vidange au sol

Code EAN: 4002516024057 / Numéro de matériel: 1093 ⁻ Ancien Numéro de matériel: 69240003D	1330 /
Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir, Blanc, Gris
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases de courant	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0 (0) in (mm)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0 (0) in (mm)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0 (0) in (mm)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	7 1/8 (180)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	15 3/8 (390)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	15 3/8 (390)
Poids net en kg	9 (3,88)
Poids brut en kg	13 (5,73)