

PDR 908 [EL]

Sèche-linge à évacuation pro., Petits Géants, chauffage électrique avec des durées de programmes particulièrement courtes. Performance 18 (8.0) lb (kg) en 62 min.



- Volume du tambour 4.59 (130.00) ft³ (I), charge 18 (8.0) lb (kg)
- Testé pour un usage intensif Qualité Miele unique
- Utilisation facile avec écran couleur Fulltouch M Touch Flex
- Séchage précis pour tous les textiles Séchage Parfait
- Connectivité durable grâce au Wi-Fi

Code EAN: 4002516195573 / Numéro de matériel: 11204500 /

Ancien Numéro de matériel: 52908359NAM	
Forme et modèle	
Modèle	Chargement frontal, colonne possible
Ligne	Performance Plus
Façade	Blanc lotus
Couleur du panneau	Inox
Charge en kg	18 (8,0)
Volume du tambour en l	4,59 (130,00) ft ³ (I)
Système de séchage	Évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	14 5/8 (370)
Angle d'ouverture de porte en degrés	167
Charnière de porte	Gauche
Tambour à structure alvéolaire en inox	Oui
Utilisation	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	*
Convient aux maisons de retraite et établissements de soin	*
Convient au Facility Management	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux pressings et laveries	*
Convient pour l'artisanat	*
Convient aux universités, écoles et crèches	*
Convient aux hôpitaux	+
Convient aux clubs de sport	*
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de	•
fitness	
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	*
Convient à l'industrie pétrochimique	
Convient à l'industrie alimentaire	*
Convient aux parcs de loisirs et aux centres de vacances	•
Données de puissance	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	3,70
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,49
Consommation d'énergie spécifique Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % en kWh/kg	0,49
Consommation d'énergie spécifique Fibres mélangées/ Séchage normal humidité résiduelle 40 % en kWh/kg	0,41
Durée de programme en min.	62
Durée du programme Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % en min.	62
Durée du programme Fibres mélangées/Séchage normal humidité résiduelle 40 % en min.	57
Commande	NAT LEI
Type de commande	M Touch Flex
Possibilité de programmation	Programmable Communication (1)
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	*
Affichage du déroulement de programme	*



PDR 908 [EL]

Sèche-linge à évacuation pro., Petits Géants, chauffage électrique avec des durées de programmes particulièrement courtes. Performance 18 (8.0) lb (kg) en 62 min.



Code EAN: 4002516195573 / Numéro de matériel: 11204500 / Ancien Numéro de matériel: 52908359NAM

Langue modifiable à tout moment

Langue modifiable a tout moment	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	2~208-240V 60HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	3,03-4,04
Puissance totale de raccordement en kW	3,40-4,30
Protection par fusible en A	30
Fiche NEMA : verrou tournant L6-30	•
Dimensions et poids de la sécheuse	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	33 1/2 (850)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	23 1/2 (596)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	28 1/4 (717)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	37 1/16 (940)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	26 (660)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	32 5/16 (820)
Poids net en lb (kg)	120 (54,0)
Poids brut en lb (kg)	133 (60)
Charge au sol maximale en N	920
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de	<70 dB(A) re 20 μPa
travail	
Dissipation thermique dans la pièce en MJ/h	0,76
Equipement	
Rotation alternée du tambour	<u>·</u>
Conduit d'air axial	`
Filtre à grande surface	
SéchageParfait / PerfectDry	
	•
Nervures Softlift	•
Nervures Softlift Fonction Délicat	•
Nervures Softlift Fonction Délicat Boîtier de communication	•
Nervures Softlift Fonction Délicat Boîtier de communication Panier de séchage (option)	•
Nervures Softlift Fonction Délicat Boîtier de communication Panier de séchage (option) Éclairage du tambour	•
Nervures Softlift Fonction Délicat Boîtier de communication Panier de séchage (option) Éclairage du tambour Accessoires indépendants de l'appareil	•
Nervures Softlift Fonction Délicat Boîtier de communication Panier de séchage (option) Éclairage du tambour Accessoires indépendants de l'appareil Efficacité et durabilité	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Nervures Softlift Fonction Délicat Boîtier de communication Panier de séchage (option) Éclairage du tambour Accessoires indépendants de l'appareil Efficacité et durabilité Taux de recyclage en %	•
Nervures Softlift Fonction Délicat Boîtier de communication Panier de séchage (option) Éclairage du tambour Accessoires indépendants de l'appareil Efficacité et durabilité Taux de recyclage en % Possibilités de raccordement	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Nervures Softlift Fonction Délicat Boîtier de communication Panier de séchage (option) Éclairage du tambour Accessoires indépendants de l'appareil Efficacité et durabilité Taux de recyclage en % Possibilités de raccordement Interface optique pour l'accès Service	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Nervures Softlift Fonction Délicat Boîtier de communication Panier de séchage (option) Éclairage du tambour Accessoires indépendants de l'appareil Efficacité et durabilité Taux de recyclage en % Possibilités de raccordement Interface optique pour l'accès Service WiFiConn@ct	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Nervures Softlift Fonction Délicat Boîtier de communication Panier de séchage (option) Éclairage du tambour Accessoires indépendants de l'appareil Efficacité et durabilité Taux de recyclage en % Possibilités de raccordement Interface optique pour l'accès Service WiFiConn@ct Normes, contrôles, indicateurs	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Nervures Softlift Fonction Délicat Boîtier de communication Panier de séchage (option) Éclairage du tambour Accessoires indépendants de l'appareil Efficacité et durabilité Taux de recyclage en % Possibilités de raccordement Interface optique pour l'accès Service WiFiConn@ct	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·