

## PDR 908 [EL]

Sèche-linge à évacuation pro., Petits Géants, chauffage électrique

avec des durées de programmes particulièrement courtes. Performance 18 (8.0) lb (kg) en 62 min.



- Volume du tambour 4.59 (130.00) ft<sup>3</sup> (l) l, charge 18 (8.0) lb (kg)
- Testé pour un usage intensif – Qualité Miele unique
- Utilisation facile avec écran couleur Fulltouch M Touch Flex
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Connexion moderne via #Wi-Fi#Z

Code EAN: 4002516195573 / Numéro de matériel: 11204500 / Ancien Numéro de matériel: 52908359NAM

### Forme et modèle

Modèle	Lave-linge Front, colonne poss
Ligne	Performance Plus
Façade	Blanc lotus
Couleur du panneau	Inox
Charge en kg	18 (8,0)
Volume du tambour en l	4,59 (130,00) ft <sup>3</sup> (l)
Système de séchage	Évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	14 5/8 (370)
Angle d'ouverture de porte en degrés	167
Charnière de porte	Gauche
Tambour à structure alvéolaire en inox	Oui

### Utilisation

Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements de soin	•
Convient au Facility Management	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient à l'industrie pétrochimique	•
Convient à l'industrie alimentaire	•
Convient aux parcs de loisirs et aux centres de vacances	•

### Données de puissance

Puissance d'évaporation maximale en l/h	3,70
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,49
Consommation d'énergie spécifique Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % en kWh/kg	0,49
Consommation d'énergie spécifique Fibres mélangées/Séchage normal humidité résiduelle 40 % en kWh/kg	0,41
Durée de programme en min.	62
Durée du programme Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % en min.	62
Durée du programme Fibres mélangées/Séchage normal humidité résiduelle 40 % en min.	57

### Commande

Type de commande	M Touch Flex
Possibilité de programmation	Programmable
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langue modifiable à tout moment	•

PDR 908 [EL]

Sèche-linge à évacuation pro., Petits Géants, chauffage électrique

avec des durées de programmes particulièrement courtes. Performance 18 (8.0) lb (kg) en 62 min.



Code EAN: 4002516195573 / Numéro de matériel: 11204500 /  
Ancien Numéro de matériel: 52908359NAM

<b>Raccordement électr. standard</b>	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	2~208-240V 60HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	3,03-4,04
Puissance totale de raccordement en kW	3,40-4,30
Protection par fusible en A	30
Fiche NEMA : verrou tournant L6-30	•
<b>Dimensions et poids de la sècheuse</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	33 1/2 (850)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	23 1/2 (596)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	28 1/4 (717)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	37 1/16 (940)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	26 (660)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	32 5/16 (820)
Poids net en lb (kg)	120 (54,0)
Poids brut en lb (kg)	133 (60)
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	920
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	0,76
<b>Équipement</b>	
Rotation alternée du tambour	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à grande surface	•
SéchageParfait / PerfectDry	•
Nervures Softlift	•
Fonction Délicat	•
Boîtier de communication	•
Panier de séchage (option)	•
Éclairage du tambour	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Interface optique pour l'accès Service	•
WiFiConn@ct	•
<b>Normes, contrôles, indicateurs</b>	
DEEE	•
CSA	•
c ETL US	•