

PDR 908 [EL]

Sèche-linge à évacuation pro., Little Giants, chauffage électrique avec des programmes particulièrement courts. Puissance 18 (8.0) lb (kg) 18 (8.0) lb (kg) en 62 min minutes.



- Volume du tambour 4.59 (130.00) ft³ (l) (l), capacité de charge 18 (8.0) lb (kg) (KG)
- Testé pour un usage intensif – Qualité Miele unique
- Utilisation facile avec écran couleur Fulltouch M Touch Flex
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- ##ZPV_000000000000000200167318_00

Code EAN: 4002516195733 / Numéro de matériel: 11204510 / Ancien Numéro de matériel: 52908459NAM

Forme et modèle	
Modèle	Lave-linge Front, colonne poss
Ligne	Performance Plus
Façade	Inox
Charge en kg	18 (8,0)
Volume du tambour en l	4,59 (130,00) ft ³ (l)
Système de séchage	évacuation
Ouverture de porte [Ø] en mm	14 5/8 (370)
Angle d'ouverture de porte en degrés	167
Charnière de porte	Gauche
Tambour à structure alvéolaire en inox	Oui
Utilisation	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements de soin	•
Convient au Facility Management	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient à l'industrie pétrochimique	•
Convient à l'industrie alimentaire	•
Convient aux parcs de loisirs et aux centres de vacances	•
Données de puissance	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	3,70
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,49
Consommation d'énergie spécifique Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % en kWh/kg	0,49
Consommation d'énergie spécifique Fibres mélangées/Séchage normal humidité résiduelle 40 % en kWh/kg	0,41
Durée de programme en min.	62
Durée du programme Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % en min.	62
Durée du programme Fibres mélangées/Séchage normal humidité résiduelle 40 % en min.	57
Commande	
Type de commande	M Touch Flex
Possibilité de programmation	Programmable
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langue modifiable à tout moment	•
Raccordement électrique standard	
Type de chauffage	Electrique

PDR 908 [EL]

Sèche-linge à évacuation pro., Little Giants, chauffage électrique

avec des programmes particulièrement courts. Puissance 18 (8.0) lb (kg) 18 (8.0) lb (kg) en 62 min minutes.



Code EAN: 4002516195733 / Numéro de matériel: 11204510 /

Ancien Numéro de matériel: 52908459NAM

Raccordement électrique	2~208-240V 60HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	3,03-4,04
Puissance totale de raccordement en kW	3,40-4,30
Protection par fusible en A	30

Fiche NEMA : verrou tournant L6-30

•

Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur nette en mm	33 1/2 (850)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	23 7/8 (605)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	28 1/4 (717)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	37 1/8 (940)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	26 (660)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	32 3/8 (820)
Poids net en kg	114 (51,5)
Poids brut en kg	126 (57)

Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	0,76

Équipement

Rotation alternée du tambour	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à grande surface	•
PerfectDry	•
Nervures Softlift	•
Fonction Délicat	•
Boîtier de communication	•
Éclairage du tambour	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•

Possibilités de raccordement

Interface optique pour l'accès Service	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
WiFiConn@ct	•

Contrôles et indicateurs

DEEE	•
CSA	•
c ETL US	•