

APCL 016

Kit de montage adaptateur de dosage  
pour le raccordement direct de pompes de dosage.



- Prévu pour des tuyaux de 6 mm de diamètre

Code EAN: 4002516176473 / Numéro de matériel: 11229320 /  
Ancien Numéro de matériel: 59590003D

<b>Famille produit</b>	
Machine à laver	•
<b>Famille produits/accessoires</b>	
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Système de dosage	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0 (0)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0 (0)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0 (0)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	0 1/2 (12)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	3 15/16 (100)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	5 15/16 (150)
Poids net [kg]	1 (0,08)
Poids brut en kg	1 (0,09)