

XKM 3200-WL-PLT

Module de communication

avec interface LAN et Wi-Fi pour la connexion aux systèmes externes.



- Pour intégration dans un boîtier de communication
- Facile à installer

Code EAN: 4002516213055 / Numéro de matériel: 11291940 /
Ancien Numéro de matériel: 59320001D

Famille produit	
Machine à laver	•
Sécheuse	•
Famille produits/accessoires	
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
PDW 909	•
PDR 510	•
PDR 910	•
PDR 514	•
PDR 914	•
PDR 518	•
PDR 918	•
PDR 522	•
PDR 922	•
PDR 528	•
PDR 928	•
PDR 544	•
PDR 944	•
Catégorie de produit	
Traçabilité/données de fonctionnement/communication	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Gris
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0 (0)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0 (0)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0 (0)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	2 3/16 (55)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	7 5/16 (185)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	9 1/16 (230)
Poids net [kg]	1 (0,34)
Poids brut en kg	1 (0,39)
Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•