

A 320

Complément

pour laver en douceur les charges sensibles par interruption du jet de lavage.



- Avec découpes 7 x 7 mm

Code EAN: 4002516237082 / Numéro de matériel: 11295510 /  
Ancien Numéro de matériel: 69632000D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Cadre inférieur	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0 7/16 (10) in (mm)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	9 3/8 (237) in (mm)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	21 1/8 (536) in (mm)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	2 3/8 (60)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	9 11/16 (245)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	22 1/16 (560)
Poids net en kg	2 (0,47)
Poids brut en kg	2 (0,63)