

## APCL 021

Tiroir du filtre à peluches en inox pour filtrer les peluches et les grosses particules de la lessive.



- Pour encastrement dans un socle adapté
- À retirer pour un nettoyage rapide et facile.
- Filtre à peluches en inox facilement amovible
- Volume 24 litres
- Diamètre de la connexion de couplage vers l'arrière 70 mm

Code EAN: 4002516228400 / Numéro de matériel: 11318880 / Ancien Numéro de matériel: 59590016D

<b>Famille produit</b>	
Machine à laver	•
<b>Famille produits/accessoires</b>	
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Filtre à peluches	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Raccordement électrique	OHNE
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Volume en l	6 (24) gll (l)
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	9 7/8 (250)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	19 11/16 (499)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	33 7/8 (860)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	11 5/8 (295)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	21 11/16 (550)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	35 7/16 (900)
Poids net [kg]	25 (11,00)
Poids brut en kg	29 (13,00)