

DU 1150

Dispositif de séchage, électrique

Pour appareils de largeur 1150 mm, séchage optimal int./ext. de la vaisselle.



- Avec habillage, arrivée d'air via l'installation au plafond
- Avec 2 filtres HEPA H14
- Sécurité optimale – filtre HEPA devant la cuve de rinçage
- Débit d'air 250 m³/heure
- Durée de vie du filtre HEPA : 1000 heures

Code EAN: 4002516265160 / Numéro de matériel: 11382260 /
Ancien Numéro de matériel: 69250005USA

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8617	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	855
Dimension extérieure, largeur nette en mm	850
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	1190
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	39 7/8 (1010)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	33 1/2 (850)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	47 1/4 (1200)
Poids net en kg	265 (120,00)
Poids brut en kg	303 (137,00)