

DU 900 RV

Dispositif de séchage, avec fentes d'aération, électrique
pour les appareils de largeur 900 mm, séchage optimal int./ext. de la charge.



- Avec habillage, arrivée d'air via la pièce.
- Avec 2 filtres HEPA H14
- Sécurité optimale – filtre HEPA direct. devant la cuve de rinçage
- Débit d'air 250 m³/heure
- Durée de vie du filtre HEPA : 1000 heures

Code EAN: 4002516265177 / Numéro de matériel: 11382320 /
Ancien Numéro de matériel: 69250006USA

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	840
Dimension extérieure, largeur nette en mm	845
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	1045
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	39 (990)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	33 3/8 (845)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	47 1/4 (1200)
Poids net en kg	256 (116,00)
Poids brut en kg	294 (133,00)