

APCL 043

Boîtier de communication
pour la connexion aux systèmes externes.



- Raccordement syst. délestage, évacuation d'air, paiement, dosage
- Raccordement facile à la machine à laver ou à la sécheuse
- Divers réglages possibles pour le dosage des liquides
- Compatibilité descendante avec les systèmes Miele actuels

Code EAN: 4002516313694 / Numéro de matériel: 11492730 /
Ancien Numéro de matériel: 50501031NAM

| Famille produit | |
|--|--------------|
| Machine à laver | • |
| Sécheuse | • |
| Famille produits/accessoires | |
| PWM 500-08 | • |
| PWM 500-09 | • |
| PWM 506 Mop Star 60 | • |
| PWM 507 | • |
| PWM 508 Mop Star 80 | • |
| PWM 900-09 | • |
| PWM 906 | • |
| PWM 907 | • |
| PWM 908 | • |
| PDR 307 | • |
| PWM 307 | • |
| PDR 500-08 | • |
| PDR 507 | • |
| PDR 900-08 | • |
| PDR 908 | • |
| Catégorie de produit | |
| Ventilation supplémentaire | • |
| Arrêt en pic de charge | • |
| Accessoires pour le monnayeur | • |
| Caractéristiques produit | |
| Raccordement électrique | OHNE |
| Matériau | Plastique |
| Couleur | Gris |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 3 1/4 (82) |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 10 (254) |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 9 1/8 (230) |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 5 5/8 (140) |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 11 1/8 (280) |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 10 1/4 (260) |
| Poids net [kg] | 5 (1,88) |
| Poids brut en kg | 5 (2,25) |