

APCL 046

Boîtier de communication avec kit d'installation

pour connecter la machine à laver/sécheuse à évacuation aux systèmes externes.



- Raccordement syst. délestage, évacuation d'air, paiement, dosage
- Pour montage sur machines à laver + sèche-linge « Petits géants »
- Raccordement facile à la machine à laver ou à la sécheuse
- Divers réglages possibles pour le dosage des liquides
- Compatibilité descendante avec les systèmes Miele actuels

Code EAN: 4002516354246 / Numéro de matériel: 11537560 / Ancien Numéro de matériel: 59590044D

Famille produit	
Machine à laver	•
Sécheuse	•
Famille produits/accessoires	
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PDR 307	•
PWM 307	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
Catégorie de produit	
Ventilation supplémentaire	•
Arrêt en pic de charge	•
Accessoires pour le monnayeur	•
Caractéristiques produit	
Raccordement électrique	~200-240V 50/60HZ
Matériau	Plastique, Tôle d'acier, galvanisée
Couleur	Gris
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	3 1/8 (77)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	10 1/2 (264)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	9 1/8 (230)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	5 3/8 (135)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	11 1/2 (290)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	10 1/4 (260)
Poids net [kg]	8 (3,43)
Poids brut en kg	9 (3,80)