

PRI 210 [EL STW AB]

Repasseuse, électro

avec commande moderne et hauteur de travail flexible.



- Puissance 22.5 kg/h*, diamètre du cylindre 8 5/16 (210) in (mm), largeur de travail 39 3/8 (1000) in (mm)
- Ergonomie optimale : réglable en hauteur et socle en option
- Commande intuitive par écran tactile
- Sélection rapide des principaux réglages : Favoris
- Performance de repassage maximale : presse flexible

* En cas d'humidité résiduelle de 15 % – Indications de performance selon la norme DIN 11 902 : le rendement de repassage réellement atteignable dépend des conditions d'utilisation, notamment du type de linge et de l'expérience des opérateurs.

Code EAN: 4002516422433 / Numéro de matériel: 11741330 / Ancien Numéro de matériel: 53210011NAM

Forme et modèle	
Modèle	Introduction et sortie du linge par l'avant
Possibilité de pose affleurant au mur	•
Ligne	Professionnel
Habillage extérieur	Gris fer
Diamètre du cylindre en mm	8 5/16 (210)
Largeur de travail en mm	39 3/8 (1000)
Matériau de la presse	Aluminium
Garniture inférieure du rouleau	Laine d'acier élastique
Toile de repassage	Toile en feutre aramide aig.
Utilisation	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements de soin	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient à une utilisation Offshore	•
Convient à la marine	•
Données de puissance	
Rendement de repassage max. avec 15 % d'humidité résiduelle en kg/h	22,5
Heures de fonctionnement testées	20000
Commande	
Type de commande	Écran tactile
Écran tactile (option)	Touch-Display PRI
Réglage du programme	Réglage de paramètres de programme définis
Vitesse de repassage minimale, réglable en m/min.	1,5
Vitesse de repassage maximale, réglable en m/min.	4,0
Température réglable	En continu
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	AC 240V 50-60HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	3,30
Puissance totale de raccordement en kW	3,70
Protection par fusible en A	20
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	AC 220V 50-60 HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	2,70
Puissance totale de raccordement en kW	3,20
Protection par fusible en A	20
Variante de tension possible 2	
Raccordement électrique	AC 208V 50-60 HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	2,50
Puissance totale de raccordement en kW	2,90
Protection par fusible en A	20
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur en mm	40 11/16 (1032)
Dimension extérieure, largeur en mm	62 3/16 (1579)
Dimension extérieure, profondeur en mm	18 3/4 (476)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	54 1/8 (1374)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	69 7/16 (1763)

PRI 210 [EL STW AB]

Repasseuse, électro

avec commande moderne et hauteur de travail flexible.



Code EAN: 4002516422433 / Numéro de matériel: 11741330 /

Ancien Numéro de matériel: 53210011NAM

Dimension extérieure, profondeur brute en mm	26 (660)
Poids net en kg	269 (122)
Poids brut en kg	300 (136)
Charge au sol maximale en N	1235
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	3,30
Équipement	
Système automatique de protection des doigts/Barre protège-doigts	•
Barre de commande au pied FlexControl	•
Tringle de suspension	•
Tablette	•
Décolleur	•
Bac à linge (option)	•
Retour avant du linge	•
Programme favori	•
Détection d'insertion erronée	•
Suspension pneumatique	•
Fonction Pause	•
Haute pression d'appui	•
Rappel de nettoyage et de paraffinage de la presse	•
Socle (option)	•
Possibilité de repassage en position assise	•
Kit d'entretien APRI 319 pour la presse fourni	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie	•
Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•
DEEE	•
RCM	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•