

PG 8592 [WW AD]

Laveur-désinfecteur

avec doseur de produits liquides & séchage à l'air chaud DryPlus.



- Rendement/Charge par ex. 8 compléments à mailles DIN ou 1-2 kits CMI
- Sécurité – Contrôle bras de lavage et pression de rinçage
- Consommation d'eau réduite de 68 % par rapport modèle précédent*
- Séchage à l'air chaud efficace – DryPlus
- Sécurité – Connexion possible à la traçabilité du processus

* par rapport au programme Vario TD du G 7892

Code EAN: 4002516423782 / Numéro de matériel: 11746810 / Ancien Numéro de matériel: 62859201CDN

Forme et modèle	
Modèle	Appareil posable, encastrable, étroit
Habillage extérieur	Inox
Encastrable	•
AutoClose – Verrouillage automatique de la porte	•
Alarme, signal sonore en fin de programme	•
Entretien aisé	•
Utilisation	
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux cabinets médicaux	•
Convient aux cabinets de chirurgie ambulatoire	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Capacité	
Complément à mailles DIN par charge [nombre]	8
Spécimens gynécologiques par charge [nombre]	42
Kits CMI par charge [nombre]	1-2
Kits AN par charge [nombre]	2-3
Données de puissance	
Pompe de circulation, Qmax en gal/min (l/min.)	132,1 (500)
Volume utile de la cuve en l	5,12 (145,00) ft ³ (l)
Heures de fonctionnement testées	15000
Durée minimale de programme (nettoyage et désinfection) en min.	22
Température de rinçage maximale en °F (°C)	199 (93)
Commande	
Type de commande	TouchControl
Sélection du programme	Touch on Metal
Touches de sélection rapide	•
Départ différé max. en h	24
Possibilité de programmation	Programmable
Programmes [nombre]	19
Emplacements libres de programme [nombre]	2
Commande de valeur AO	•
Détection en cas de panne de programme	•
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Raccordement électr. standard	
Raccordement électrique	2 AC 208V 60HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	5,40
Puissance totale de raccordement en kW	6,20
Protection par fusible en A	30
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	5 (1,80)
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	3 AC 208V 60HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	5,40
Puissance totale de raccordement en kW	6,20
Protection par fusible en A	20

PG 8592 [WW AD]

Laveur-désinfecteur

avec doseur de produits liquides & séchage à l'air chaud DryPlus.



Code EAN: 4002516423782 / Numéro de matériel: 11746810 /
Ancien Numéro de matériel: 62859201CDN

Raccordement à l'eau / vidange	
Eau froide [nombre]	1
Eau froide pour le condenseur de vapeur [nombre]	1
Eau chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en kPa	200-1000
Eau déminéralisée [nombre]	1
Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm	39 3/8 (100)
Dureté maximale de l'eau (eau froide/eau chaude) en mmol/l	10,7 (10,70)
Pompe de vidange [DN]	0,86 (22)
Adoucisseur d'eau intégré	•
Système anti-fuites	Système Waterproof
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	32 7/8 (835)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	23 5/8 (600)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	23 5/8 (600)
Cuve, hauteur utile en mm	20 1/2 (520)
Cuve, largeur utile en mm	20 7/8 (530)
Poids net en kg	171,96 (78)
Dispositif de séchage	
Dispositif de séchage intégré	•
Ventilateur en kW	0,30
Batterie de chauffe en kW	2,20
Puissance de ventilation en m ³ /h	60
Réglage de la durée par palier de 1 minute	0-120
Classe de filtre HEPA	H13
Classe de filtration du filtre HEPA (selon la norme DIN EN 1822) en %	99,95
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en pi (mm)	37 1/16 (940)
Dimension extérieure, largeur brute en pi (mm)	26 5/8 (675)
Dimension extérieure, profondeur brute en pi (mm)	29 3/8 (745)
Cuve, profondeur du panier supérieur en pi (mm)	18 11/16 (474)
Cuve, profondeur du panier inférieur en pi (mm)	20 1/2 (520)
Poids brut en lb (kg)	187,39 (85)
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,45
Équipement	
Contrôle du volume de dosage	•
Interface de traçabilité (option)	•
Interface Service	•
Composants complets (option)	•
Programmes	
Vario TD Instr. 4paniers	•
Vario TD Instr. 6paniers	•
Vario TD Instr. 8paniers	•
Vario TD AN	•
Vario TD CMI	•
Vario TD GYN	•

PG 8592 [WW AD]

Laveur-désinfecteur

avec doseur de produits liquides & séchage à l'air chaud DryPlus.