

PT 8303 SL [PTB Plus EL IGS]

Sécheuse à évacuation, côtés gris fer, électrique
en design SlimLine, avec commande d'humidité résiduelle pour un séchage parfait.



- Volume du tambour 10.59 (300.00) ft³ (l), charge 34 (15.0) lb (kg)
- Insertion simplifiée – seulement 711 mm de large
- Transport simple – Plateau pour hayon élévateur
- Durées fonctionnement courtes grâce diffusion diagonale air
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry

Code EAN: 4002516431169 / Numéro de matériel: 11772780 /
Ancien Numéro de matériel: 52830306USA

Forme et modèle	
Modèle	SlimLine
Ligne	Professionnel
Façade	Gris fer
Charge en kg	34 (15,0)
Charge pour rapport de remplissage de 1:25	27 (12,0) lb (kg)
Charge pour rapport de remplissage de 1:20	34 (15,0) lb (kg)
Volume du tambour en l	10,59 (300,00) ft ³ (l)
Système de séchage	Évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	20 1/2 (520)
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Tambour en inox	•
Tambour à structure alvéolaire en inox	Non
Utilisation	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements de soin	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Données de puissance	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	11,50
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,59
Durée de programme en min.	33
Commande	
Type de commande	Profitronic B Plus
Possibilité de programmation	Réglages défin. Paramètres
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Panneau avec inscription en texte clair	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Programmes base / groupes acta.	
Programmes de base	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3 AC 220-240V 60HZ
Puissance de chauffe électrique en kW	14,70
Puissance totale de raccordement en kW	13,10-15,40
Protection par fusible en A	40
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	3 AC 208V 60HZ
Puissance de chauffe en kW	11,00
Puissance totale de raccordement en kW	11,70
Protection par fusible en A	35

PT 8303 SL [PTB Plus EL IGS]

Sécheuse à évacuation, côtés gris fer, électrique

en design SlimLine, avec commande d'humidité résiduelle pour un séchage parfait.



Code EAN: 4002516431169 / Numéro de matériel: 11772780 /

Ancien Numéro de matériel: 52830306USA

Variante de tension possible 2	
Raccordement électrique	2 AC 208V 60HZ
Puissance de chauffe en kW	7,40
Puissance totale de raccordement en kW	8,10
Protection par fusible en A	40
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	70 7/8 (1800)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	28 (711)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	42 7/8 (1089)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	71 5/16 (1810)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	31 1/2 (800)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	46 1/2 (1180)
Poids net en kg	307 (139,0)
Poids brut en kg	351 (159)
Charge au sol maximale en N	1584
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,70
Équipement	
Rotation alternée du tambour	•
Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
PerfectDry	•
Nervures Softlift	•
Fonction Délicat	•
Socle mobile	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Interface série RS 232 (option)	•
Interface optique pour l'accès Service	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Normes, contrôles, indicateurs	
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•