


APWM 030

Socle fermé, 25 cm de hauteur

pour un (dé)chargement ergonomique des machines à laver.



Code EAN: 4002516441403 / Numéro de matériel: 11791990 /
Ancien Numéro de matériel: 59510030EU

Famille produit	
Machine à laver	•
Famille produits/accessoires	
PW 814	•
PWM 916	•
Catégorie de produit	
Base/socle	•
Caractéristiques produit	
Raccordement électrique	OHNE
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	10 1/8 (255)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	36 1/4 (920)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	29 3/4 (755)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	10 7/8 (275)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	28 1/4 (715)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	37 1/8 (940)
Poids net [kg]	53 (23,60)
Poids brut en kg	62 (28,00)