

APWM 037

Socle fermé, 30 cm de hauteur

pour un chargement et déchargement ergonomiques de la machine à laver/sécheuse.



Code EAN: 4002516441670 / Numéro de matériel: 11792110 /
Ancien Numéro de matériel: 59510037EU

Famille produit	
Machine à laver	•
Famille produits/accessoires	
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PWM 511	•
Catégorie de produit	
Base/socle	•
Caractéristiques produit	
Raccordement électrique	OHNE
Matériau	Tôle d'acier galv., pulvérisée
Couleur	Gris fer
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	13 (329)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	27 11/16 (702)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	31 3/8 (796)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	13 7/8 (352)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	28 7/16 (722)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	33 (837)
Poids net [kg]	48 (21,50)
Poids brut en kg	52 (23,50)