

APWM 038

Socle ouvert, 30 cm de hauteur

pour un chargement et un déchargement ergonomiques de la machine à laver.



Code EAN: 4002516441687 / Numéro de matériel: 11792140 /
Ancien Numéro de matériel: 59510038EU

Famille produit	
Machine à laver	•
Famille produits/accessoires	
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PWM 511	•
Catégorie de produit	
Base/socle	•
Caractéristiques produit	
Raccordement électrique	OHNE
Matériau	Tôle d'acier galv., pulvérisée
Couleur	Gris fer
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	12 1/2 (317)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	27 3/8 (694)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	31 5/16 (794)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	13 7/8 (352)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	28 7/16 (722)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	33 (837)
Poids net [kg]	35 (15,50)
Poids brut en kg	39 (17,50)