

XKM 3200 WL LMD

Module de communication

pour connexion à MOVE, Segosoft Miele Edition ou autre logiciel de traçabilité.



- Connexion service Cloud Miele selon l'état actuel de la technique
- Transfert sûr via réseau Wi-Fi crypté ou Ethernet
- Interface REST avec mise à disposition des données au format JSON
- Fonctionnement flexible sur le réseau local
- Possibilité d'enregistrer 30 protocoles max. dans l'appareil
- Ce module n'est pas compatible avec DataDiary

Code EAN: 4002516567226 / Numéro de matériel: 11795280 / Ancien Numéro de matériel: 68822103D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Traçabilité/données de fonctionnement/communication	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Gris
Domaine d'application	
Traitement des pipettes/flacons	•
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des instruments d'anesthésie	•
Traitement des instruments CMI	•
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Traitement des instruments de robotique	•
Traitement des instruments gynécologiques	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des sabots de bloc opératoire	•
Traitement des cuvettes	•
Traitement des haricots	•
Traitement des biberons	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Traitement des instruments chirurgicaux orthopédiques	•
Traitement des clous intramédullaires/alésors	•
Traitement des plaques/plateaux	•
Traitement des compléments à mailles	•
Traitement de divers ustensiles	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	39
Dimension extérieure, largeur nette en mm	88
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	110
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	5 5/8 (140)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	7 1/2 (190)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	11 5/8 (295)
Poids net en kg	2 (0,61)
Poids brut en kg	2 (0,86)

XKM 3200 WL LMD

Module de communication

pour connexion à MOVE, Segosoft Miele Edition ou autre logiciel de traçabilité.



Code EAN: 4002516567226 / Numéro de matériel: 11795280 /
Ancien Numéro de matériel: 68822103D

Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•
FCC	•
UKCA	•
EAC	•