

## XKM 3200 WL LMD

Module de communication

pr PG 858x/9x, pr connexion Miele MOVE, Segosoft, autres logiciels traçabilité.



- Connexion service Cloud Miele selon l'état actuel de la technique
- Transfert sûr via réseau Wi-Fi crypté ou Ethernet
- Interface REST avec mise à disposition des données au format JSON
- Fonctionnement flexible sur le réseau local
- Possibilité d'enregistrer 30 protocoles max. dans l'appareil
- -

Code EAN: 4002516567226 / Numéro de matériel: 11795280 /

Ancien Numéro de matériel: 68822103D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Traçabilité/données de fonctionnement/communication	•
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des pipettes/flacons	•
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des instruments d'anesthésie	•
Traitement des instruments CMI	•
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Traitement des instruments de robotique	•
Traitement des instruments gynécologiques	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des sabots de bloc opératoire	•
Traitement des cuvettes	•
Traitement des haricots	•
Traitement des biberons	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Traitement des instruments chirurgicaux orthopédiques	•
Traitement des clous intramédullaires/alésors	•
Traitement des plaques/plateaux	•
Traitement des compléments à mailles	•
Traitement de divers ustensiles	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Plastique
Couleur	Gris
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	1 9/16 (39)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	3 1/2 (88)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	4 3/8 (110)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	3 1/8 (78)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	9 1/16 (230)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	13 (330)
Poids net en lb (kg)	1 (0,61)

XKM 3200 WL LMD

Module de communication

pr PG 858x/9x, pr connexion Miele MOVE, Segosoft, autres logiciels traçabilité.



Code EAN: 4002516567226 / Numéro de matériel: 11795280 /

Ancien Numéro de matériel: 68822103D

Poids brut en lb (kg) 2 (0,80)

<b>Normes, contrôles, indicateurs</b>	
CE	•
FCC	•
UKCA	•
EAC	•