

## PWM 514 [EH DV DD]

Machine à laver Professional, chauffage externe avec bac à produits, M Touch Pro.



- Volume du tambour 4.59 (130) ft<sup>3</sup> (l), charge 30 (13.5) lb (kg)
- 14 % de consommation d'eau et 17 % de consommation d'énergie en moins\*
- Confort d'utilisation avec écran couleur tactile – M Touch Pro
- Commande simple et facile avec la fermeture automatique de porte
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

\* Avec programme Couleurs à 60 °C et raccordement à l'eau chaude, en comparaison avec le modèle précédent.

Code EAN: 4002516445326 / Numéro de matériel: 11803100 / Ancien Numéro de matériel: 51514012NAM

Forme et modèle	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Performance
Façade	Gris fer
Couleur du panneau	Inox
Charge maximale avec rapport de remplissage de 1:9 en lb. (kg)	31 (14,0)
Rapport de remplissage	1:9
Charge en lb. (kg)	30 (13,5)
Volume du tambour en l	4,59 (130) ft <sup>3</sup> (l)
Ouverture de porte [Ø] en mm	16 3/8 (415)
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Verrouillage de porte automatique	•
Bac à lessive innovant	•
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour à structure alvéolaire 2.0 breveté	•
Utilisation	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements de soin	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient à l'industrie pétrochimique	•
Convient aux parcs de loisirs et aux centres de vacances	•
Données de puissance	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg	7,20
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,02
Consommation d'eau en raccordement à l'eau chaude en l	100,8
Consommation d'eau avec raccordement à l'eau chaude en programme serpillière Standard 60 °C, en l	185,2
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau chaude en kWh	0,32
Durée du programme en raccordement à l'eau chaude en min.	49
Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en l	98,0
Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en kWh	0,22
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude dans le programme ECO	36
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	53

PWM 514 [EH DV DD]

Machine à laver Professional, chauffage externe avec bac à produits, M Touch Pro.



Code EAN: 4002516445326 / Numéro de matériel: 11803100 / Ancien Numéro de matériel: 51514012NAM

Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	49
Humidité résiduelle lors du traitement des lavettes en %	25
Vitesse d'essorage en tr/min.	1025
Facteur g	364
Heures de fonctionnement testées	30000
<b>Commande</b>	
Type de commande	M Touch Pro
Possibilité de programmation	Programmable
Départ différé max. en h	Au choix
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Possibilité de saisir le poids avant le démarrage du programme	•
<b>Programmes base / groupes acta.</b>	
Programmes de base	•
<b>Dosage</b>	
Bac à produits	3 compartiments
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	12
Détection de jauge vide	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Type de chauffage	Chauffage externe
Raccordement électrique	240V 60HZ 1 PH 3 WIRE
Puissance totale de raccordement en kW	2,30
Protection par fusible en A	20
<b>Raccordement à l'eau / vidange</b>	
Eau froide [nombre]	3x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1 x 3/4 po avec raccord 1 po
Eau dure (option) [nombre]	2 x 1/2 po avec raccord 3/4 po
Vanne de vidange	DN 70
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	53 3/16 (1350)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	31 1/2 (799)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	39 3/16 (995)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	58 5/16 (1480)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	42 15/16 (1090)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	44 1/2 (1130)
Poids net en lb (kg)	644 (292,0)
Poids brut en lb (kg)	686 (311)
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	4610
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	67 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	6,48
<b>Équipement</b>	
Contrôle anti-balourd tridimensionnel	•
Nervures de puisage efficaces	•
Système de ressorts combinés	•

PWM 514 [EH DV DD]

Machine à laver Professional, chauffage externe  
avec bac à produits, M Touch Pro.



Code EAN: 4002516445326 / Numéro de matériel: 11803100 /  
Ancien Numéro de matériel: 51514012NAM

Surveillance de la température	•
Capacité variable automatique+	•
Ajouter du linge	•
Sélection de programme via cadre couleur	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Taux de recyclage en %	91
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès Service	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
<b>Capacités</b>	
Couettes synthétiques [nombre]	1
Oreillers synthétiques [nombre]	3
Couettes plumes [nombre]	1
Oreillers plumes [nombre]	3
<b>Normes, contrôles, indicateurs</b>	
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
c ETL US	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•