

PWM 916 [SI DV DD]

Machine à laver Professional, chauffage vapeur (indirect)  
avec bac à produits, M Touch Pro Plus – librement programmable.



- Volume du tambour 4.94 (140) ft<sup>3</sup> (l), charge 35 (15.5) lb (kg)
- Nettoyage et consommation optimaux – technologie Miele innovante
- Commande optimale avec l'écran couleur tactile – M Touch Pro Plus
- Commande simple et facile avec la fermeture automatique de porte
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Code EAN: 4002516445142 / Numéro de matériel: 11803280 /  
Ancien Numéro de matériel: 51916027NAM

Forme et modèle	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Performance Plus
Façade	Gris fer
Couleur du panneau	Inox
Charge maximale avec rapport de remplissage de 1:9 en lb. (kg)	36 (16,0)
Rapport de remplissage	1:9
Charge en lb. (kg)	35 (15,5)
Volume du tambour en l	4,94 (140) ft <sup>3</sup> (l)
Ouverture de porte [Ø] en mm	16 3/8 (415)
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Verrouillage de porte automatique	•
Bac à lessive innovant	•
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour à structure alvéolaire 2.0 breveté	•
Utilisation	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements de soin	•
Convient au Facility Management	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient à l'industrie pétrochimique	•
Convient aux parcs de loisirs et aux centres de vacances	•
Convient aux infrastructures publiques/sociales	•
Données de puissance	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Consommation d'eau spécifique en raccordement à l'eau froide en l/kg	6,20
Consommation d'énergie spécifique en raccordement à l'eau froide en kWh/kg	0,14
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg	5,90
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,06
Consommation d'eau en raccordement à l'eau froide en l	99,2
Consommation d'eau avec raccordement à l'eau froide en programme serpillière Standard 60 °C, en l	182,2
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau froide en kWh	2,26

PWM 916 [SI DV DD]

Machine à laver Professional, chauffage vapeur (indirect)  
avec bac à produits, M Touch Pro Plus – librement programmable.



Code EAN: 4002516445142 / Numéro de matériel: 11803280 /  
Ancien Numéro de matériel: 51916027NAM

Consommation d'énergie avec raccordement à l'eau froide en programme serpillière Standard 60 °C, en kWh	3,21
Durée du programme en raccordement à l'eau froide en min.	46
Consommation d'eau en raccordement à l'eau chaude en l	94,4
Consommation d'eau avec raccordement à l'eau chaude en programme serpillière Standard 60 °C, en l	178,1
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau chaude en kWh	0,96
Consommation d'énergie avec raccordement à l'eau chaude en programme serpillière Standard 60 °C, en kWh	1,33
Durée du programme en raccordement à l'eau chaude en min.	42
Consommation d'eau dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide en l	92,8
Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide en kWh	1,48
Durée du programme ECO en min. en raccordement à l'eau froide	33
Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en l	91,2
Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en kWh	0,48
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude dans le programme ECO	32
Durée du programme avec raccordement à l'eau froide en programme serpillière Standard 60 °C, en min.	50
Durée du programme avec raccordement à l'eau chaude en programme serpillière Standard 60 °C, en min.	47
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	48
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	44
Humidité résiduelle lors du traitement des lavettes en %	25
Vitesse d'essorage en tr/min.	1075
Facteur g	462
Heures de fonctionnement testées	30000
<b>Commande</b>	
Type de commande	M Touch Pro Plus
Possibilité de programmation	Programmation libre
Départ différé max. en h	Au choix
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Possibilité de saisir le poids avant le démarrage du programme	•
<b>Programmes base / groupes act.</b>	
Programmes de base	•
<b>Dosage</b>	
Bac à produits	3 compartiments
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	12
Détection de jauge vide	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Type de chauffage	Vapeur indirecte

PWM 916 [SI DV DD]

Machine à laver Professional, chauffage vapeur (indirect)

avec bac à produits, M Touch Pro Plus – librement programmable.

Code EAN: 4002516445142 / Numéro de matériel: 11803280 /

Ancien Numéro de matériel: 51916027NAM

Raccordement électrique	240V 60HZ 1 PH 3 WIRE
Puissance de chauffe de la vapeur en kW	37,00
Puissance totale de raccordement en kW	2,30
Protection par fusible en A	20
<b>Raccordement à l'eau / vidange</b>	
Eau froide [nombre]	3x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau dure (option) [nombre]	2 x 1/2 po avec raccord 3/4 po
Vanne de vidange	DN 70
<b>Raccordement vapeur</b>	
Raccordement vapeur	2 x 1/2 po
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	57 1/8 (1450)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	36 7/16 (924)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	37 9/16 (954)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	62 7/16 (1585)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	47 11/16 (1210)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	44 1/2 (1130)
Poids net en lb (kg)	779 (353,0)
Poids brut en lb (kg)	829 (376)
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	5209
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	65 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	6,48
<b>Équipement</b>	
Essorage préalable breveté	•
Traitement des lavettes	•
Contrôle anti-balourd tridimensionnel	•
Rinçage désinfectant	•
Nervures de puisage efficaces	•
VitesseÉco / EcoSpeed	•
Système de ressorts combinés	•
Surveillance de la température	•
Capacité variable automatique+	•
Débitmètre (option)	•
Ajouter du linge	•
Sélection de programme via cadre couleur	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Taux de recyclage en %	92
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès Service	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Recyclage de l'eau (option)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•

PWM 916 [SI DV DD]

Machine à laver Professional, chauffage vapeur (indirect)  
avec bac à produits, M Touch Pro Plus – librement programmable.



Code EAN: 4002516445142 / Numéro de matériel: 11803280 /  
Ancien Numéro de matériel: 51916027NAM

<b>Capacités</b>	
Masques respiratoires [nombre]	13
Casques de protection [nombre]	4
Combinaisons [nombre]	2
Survestes [nombre]	3
Combinaisons de protection contre les produits chimiques [nombre]	1
Couettes synthétiques [nombre]	1
Oreillers synthétiques [nombre]	3
Couettes plumes [nombre]	1
Oreillers plumes [nombre]	3
Torchons, 22 g [nombre]	355
Serpillères en coton, 40 cm/190 g [nombre]	82
Serpillères en coton, 50 cm/220 g [nombre]	71
Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre]	130
Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre]	91
Serpillères, Office, 100 g [nombre]	160
Serpillères, Stairway, 150 g [nombre]	105
Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	3
<b>Normes, contrôles, indicateurs</b>	
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
c ETL US	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•