

PWM 920 [SI DV DD]

Machine à laver Professional, chauffage vapeur (indirect)
avec bac à produits, M Touch Pro Plus – librement programmable.



- Volume du tambour 6.36 (180) ft³ (l), charge 45 (20.0) lb (kg)
- Nettoyage et consommation optimaux – technologie Miele innovante
- Commande optimale avec l'écran couleur tactile – M Touch Pro Plus
- Commande simple et facile avec la fermeture automatique de porte
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Code EAN: 4002516445197 / Numéro de matériel: 11803330 /
Ancien Numéro de matériel: 51920030NAM

Forme et modèle	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Performance Plus
Façade	Gris fer
Couleur du panneau	Inox
Charge maximale avec rapport de remplissage de 1:9 en lb. (kg)	45 (20,0)
Rapport de remplissage	1:9
Charge en lb. (kg)	45 (20,0)
Volume du tambour en l	6,36 (180) ft ³ (l)
Ouverture de porte [Ø] en mm	16 3/8 (415)
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Verrouillage de porte automatique	•
Bac à lessive innovant	•
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour à structure alvéolaire 2.0 breveté	•
Utilisation	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements de soin	•
Convient au Facility Management	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient à l'industrie pétrochimique	•
Convient aux parcs de loisirs et aux centres de vacances	•
Convient aux infrastructures publiques/sociales	•
Données de puissance	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Consommation d'eau spécifique en raccordement à l'eau froide en l/kg	6,20
Consommation d'énergie spécifique en raccordement à l'eau froide en kWh/kg	0,14
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg	5,90
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,06
Consommation d'eau en raccordement à l'eau froide en l	124,0
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau froide en kWh	2,91
Consommation d'énergie avec raccordement à l'eau froide en programme serpillière Standard 60 °C, en kWh	3,21

PWM 920 [SI DV DD]

Machine à laver Professional, chauffage vapeur (indirect)
avec bac à produits, M Touch Pro Plus – librement programmable.



Code EAN: 4002516445197 / Numéro de matériel: 11803330 /
Ancien Numéro de matériel: 51920030NAM

Durée du programme en raccordement à l'eau froide en min.	52
Consommation d'eau en raccordement à l'eau chaude en l	118,0
Consommation d'eau avec raccordement à l'eau chaude en programme serpillière Standard 60 °C, en l	222,6
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau chaude en kWh	1,20
Consommation d'énergie avec raccordement à l'eau chaude en programme serpillière Standard 60 °C, en kWh	1,66
Durée du programme en raccordement à l'eau chaude en min.	44
Consommation d'eau dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide en l	116,0
Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide en kWh	1,90
Durée du programme ECO en min. en raccordement à l'eau froide	34
Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en l	114,0
Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en kWh	0,60
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude dans le programme ECO	33
Durée du programme avec raccordement à l'eau froide en programme serpillière Standard 60 °C, en min.	53
Durée du programme avec raccordement à l'eau chaude en programme serpillière Standard 60 °C, en min.	50
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	48
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	44
Humidité résiduelle lors du traitement des lavettes en %	25
Vitesse d'essorage en tr/min.	1075
Facteur g	462
Heures de fonctionnement testées	30000
Commande	
Type de commande	M Touch Pro Plus
Possibilité de programmation	Programmation libre
Départ différé max. en h	Au choix
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Possibilité de saisir le poids avant le démarrage du programme	•
Programmes base / groupes act.	
Programmes de base	•
Dosage	
Bac à produits	3 compartiments
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	12
Détection de jauge vide	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Vapeur indirecte
Raccordement électrique	240V 60HZ 1 PH 3 WIRE
Puissance de chauffe de la vapeur en kW	37,00

PWM 920 [SI DV DD]

Machine à laver Professional, chauffage vapeur (indirect)
avec bac à produits, M Touch Pro Plus – librement programmable.

Code EAN: 4002516445197 / Numéro de matériel: 11803330 /

Ancien Numéro de matériel: 51920030NAM

Puissance totale de raccordement en kW	3,10
Protection par fusible en A	20
Raccordement à l'eau / vidange	
Eau froide [nombre]	3x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau dure (option) [nombre]	2 x 1/2 po avec raccord 3/4 po
Vanne de vidange	DN 70
Raccordement vapeur	
Raccordement vapeur	2 x 1/2 po
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	57 1/8 (1450)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	36 7/16 (924)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	41 1/2 (1054)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	62 7/16 (1585)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	47 11/16 (1210)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	44 1/2 (1130)
Poids net en lb (kg)	893 (405,0)
Poids brut en lb (kg)	944 (428)
Charge au sol maximale en N/m ²	5721
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	67 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	6,48
Équipement	
Essorage préalable breveté	•
Traitement des lavettes	•
Contrôle anti-balourd tridimensionnel	•
Rinçage désinfectant	•
Nervures de puisage efficaces	•
VitesseÉco / EcoSpeed	•
Système de ressorts combinés	•
Surveillance de la température	•
Capacité variable automatique+	•
Débitmètre (option)	•
Ajouter du linge	•
Sélection de programme via cadre couleur	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Efficacité et durabilité	
Taux de recyclage en %	92
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès Service	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Recyclage de l'eau (option)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Capacités	
Masques respiratoires [nombre]	15

PWM 920 [SI DV DD]

Machine à laver Professional, chauffage vapeur (indirect)
avec bac à produits, M Touch Pro Plus – librement programmable.



Code EAN: 4002516445197 / Numéro de matériel: 11803330 /
Ancien Numéro de matériel: 51920030NAM

Casques de protection [nombre]	5
Combinaisons [nombre]	3
Survestes [nombre]	5
Combinaisons de protection contre les produits chimiques [nombre]	2
Couettes synthétiques [nombre]	2
Oreillers synthétiques [nombre]	4
Couettes plumes [nombre]	2
Oreillers plumes [nombre]	4
Torchons, 22 g [nombre]	456
Serpillères en coton, 40 cm/190 g [nombre]	106
Serpillères en coton, 50 cm/220 g [nombre]	91
Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre]	167
Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre]	117
Serpillères, Office, 100 g [nombre]	200
Serpillères, Stairway, 150 g [nombre]	130
Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	3
Normes, contrôles, indicateurs	
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
c ETL US	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•