

PWM 920 [SI DV DD]

Machine à laver Professional, chauffage vapeur (indirect)
avec bac à produits, M Touch Pro Plus – librement programmable.



- Volume du tambour 6.36 (180) ft³ (l), charge 45 (20.0) lb (kg)
- Nettoyage et consommation optimaux – technologie Miele innovante
- Commande optimale avec l'écran couleur tactile – M Touch Pro Plus
- Commande simple et facile avec la fermeture automatique de porte
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Code EAN: 4002516445203 / Numéro de matériel: 11803340 /
Ancien Numéro de matériel: 51920031NAM

| Forme et modèle | |
|---|--------------------------------|
| Modèle | Lave-linge Front |
| Ligne | Performance Plus |
| Façade | Inox |
| Couleur du panneau | Inox |
| Charge maximale avec rapport de remplissage de 1:9 en lb. (kg) | 45 (20,0) |
| Rapport de remplissage | 1:9 |
| Charge en lb. (kg) | 45 (20,0) |
| Volume du tambour en l | 6,36 (180) ft ³ (l) |
| Ouverture de porte [Ø] en mm | 16 3/8 (415) |
| Angle d'ouverture de porte en degrés | 180 |
| Charnière de porte | droite |
| Verrouillage de porte automatique | • |
| Bac à lessive innovant | • |
| Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence | • |
| Tambour à structure alvéolaire 2.0 breveté | • |
| Utilisation | |
| Convient à l'hôtellerie et la restauration | • |
| Convient aux maisons de retraite et établissements de soin | • |
| Convient au Facility Management | • |
| Convient au nettoyage des textiles | • |
| Convient aux pressings et laveries | • |
| Convient pour l'artisanat | • |
| Convient aux pompiers et aux services de secours | • |
| Convient aux haras et aux centres équestres | • |
| Convient aux universités, écoles et crèches | • |
| Convient aux hôpitaux | • |
| Convient aux campings | • |
| Convient aux clubs de sport | • |
| Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness | • |
| Convient à l'industrie pétrochimique | • |
| Convient aux parcs de loisirs et aux centres de vacances | • |
| Convient aux infrastructures publiques/sociales | • |
| Données de puissance | |
| Efficacité sur les virus vérifiée | • |
| Hygiène contrôlée | • |
| Consommation d'eau spécifique en raccordement à l'eau froide en l/kg | 6,20 |
| Consommation d'énergie spécifique en raccordement à l'eau froide en kWh/kg | 0,14 |
| Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg | 5,90 |
| Consommation énergétique spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude | 0,06 |
| Consommation d'eau en raccordement à l'eau froide en l | 124,0 |
| Consommation d'énergie en raccordement à l'eau froide en kWh | 2,91 |
| Consommation d'énergie avec raccordement à l'eau froide en programme serpillière Standard 60 °C, en kWh | 3,21 |

PWM 920 [SI DV DD]

Machine à laver Professional, chauffage vapeur (indirect)
avec bac à produits, M Touch Pro Plus – librement programmable.



Code EAN: 4002516445203 / Numéro de matériel: 11803340 /
Ancien Numéro de matériel: 51920031NAM

| | |
|---|-----------------------|
| Durée du programme en raccordement à l'eau froide en min. | 52 |
| Consommation d'eau en raccordement à l'eau chaude en l | 118,0 |
| Consommation d'eau avec raccordement à l'eau chaude en programme serpillière Standard 60 °C, en l | 222,6 |
| Consommation d'énergie en raccordement à l'eau chaude en kWh | 1,20 |
| Consommation d'énergie avec raccordement à l'eau chaude en programme serpillière Standard 60 °C, en kWh | 1,66 |
| Durée du programme en raccordement à l'eau chaude en min. | 44 |
| Consommation d'eau dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide en l | 116,0 |
| Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide en kWh | 1,90 |
| Durée du programme ECO en min. en raccordement à l'eau froide | 34 |
| Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en l | 114,0 |
| Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en kWh | 0,60 |
| Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude dans le programme ECO | 33 |
| Durée du programme avec raccordement à l'eau froide en programme serpillière Standard 60 °C, en min. | 53 |
| Durée du programme avec raccordement à l'eau chaude en programme serpillière Standard 60 °C, en min. | 50 |
| Humidité résiduelle en rinçage à froid en % | 48 |
| Humidité résiduelle en rinçage à chaud en % | 44 |
| Humidité résiduelle lors du traitement des lavettes en % | 25 |
| Vitesse d'essorage en tr/min. | 1075 |
| Facteur g | 462 |
| Heures de fonctionnement testées | 30000 |
| Commande | |
| Type de commande | M Touch Pro Plus |
| Possibilité de programmation | Programmation libre |
| Départ différé max. en h | Au choix |
| Affichage du temps restant | • |
| Affichage du déroulement de programme | • |
| Langues d'affichage paramétrables | • |
| Possibilité de saisir le poids avant le démarrage du programme | • |
| Programmes base / groupes acta. | |
| Programmes de base | • |
| Dosage | |
| Bac à produits | 3 compartiments |
| Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre] | 12 |
| Détection de jauge vide | • |
| Raccordement électr. standard | |
| Type de chauffage | Vapeur indirecte |
| Raccordement électrique | 240V 60HZ 1 PH 3 WIRE |
| Puissance de chauffe de la vapeur en kW | 37,00 |

PWM 920 [SI DV DD]

Machine à laver Professional, chauffage vapeur (indirect)
avec bac à produits, M Touch Pro Plus – librement programmable.

Code EAN: 4002516445203 / Numéro de matériel: 11803340 /
Ancien Numéro de matériel: 51920031NAM

| | |
|--|--------------------------------|
| Puissance totale de raccordement en kW | 3,10 |
| Protection par fusible en A | 20 |
| Raccordement à l'eau / vidange | |
| Eau froide [nombre] | 3x 1/2" avec raccord 3/4" |
| Eau chaude [nombre] | 1x 1/2" avec raccord 3/4" |
| Eau dure (option) [nombre] | 2 x 1/2 po avec raccord 3/4 po |
| Vanne de vidange | DN 70 |
| Raccordement vapeur | |
| Raccordement vapeur | 2 x 1/2 po |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm) | 57 1/8 (1450) |
| Dimension extérieure, largeur nette en po (mm) | 36 7/16 (924) |
| Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm) | 41 1/2 (1054) |
| Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm) | 62 7/16 (1585) |
| Dimension extérieure, largeur brute en po (mm) | 47 11/16 (1210) |
| Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm) | 44 1/2 (1130) |
| Poids net en lb (kg) | 893 (405,0) |
| Poids brut en lb (kg) | 944 (428) |
| Charge au sol maximale en N/m ² | 5721 |
| Valeurs d'émissions | |
| Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail | 67 dB(A) re 20 µPa |
| Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h | 6,48 |
| Équipement | |
| Essorage préalable breveté | • |
| Traitement des lavettes | • |
| Contrôle anti-balourd tridimensionnel | • |
| Rinçage désinfectant | • |
| Nervures de puisage efficaces | • |
| VitesseÉco / EcoSpeed | • |
| Système de ressorts combinés | • |
| Surveillance de la température | • |
| Capacité variable automatique+ | • |
| Débitmètre (option) | • |
| Ajouter du linge | • |
| Sélection de programme via cadre couleur | • |
| Bouton d'arrêt d'urgence | • |
| Accessoires indépendants de l'appareil | • |
| Efficacité et durabilité | |
| Taux de recyclage en % | 92 |
| Possibilités de raccordement | |
| Monnayeur (option) | • |
| Interface optique pour l'accès Service | • |
| Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option) | • |
| Recyclage de l'eau (option) | • |
| LAN | • |
| Wi-Fi | • |
| Boîtier de connexion | • |
| Capacités | |
| Masques respiratoires [nombre] | 15 |

PWM 920 [SI DV DD]

Machine à laver Professional, chauffage vapeur (indirect)
avec bac à produits, M Touch Pro Plus – librement programmable.



Code EAN: 4002516445203 / Numéro de matériel: 11803340 /
Ancien Numéro de matériel: 51920031NAM

| | |
|---|-----|
| Casques de protection [nombre] | 5 |
| Combinaisons [nombre] | 3 |
| Survestes [nombre] | 5 |
| Combinaisons de protection contre les produits chimiques [nombre] | 2 |
| Couettes synthétiques [nombre] | 2 |
| Oreillers synthétiques [nombre] | 4 |
| Couettes plumes [nombre] | 2 |
| Oreillers plumes [nombre] | 4 |
| Torchons, 22 g [nombre] | 456 |
| Serpillères en coton, 40 cm/190 g [nombre] | 106 |
| Serpillères en coton, 50 cm/220 g [nombre] | 91 |
| Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre] | 167 |
| Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre] | 117 |
| Serpillères, Office, 100 g [nombre] | 200 |
| Serpillères, Stairway, 150 g [nombre] | 130 |
| Couvertures d'été pour chevaux [nombre] | 3 |
| Normes, contrôles, indicateurs | |
| Protection contre les projections d'eau IP X4 | • |
| c ETL US | • |
| Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE | • |