

APRI 315

Paraffine spéciale repasseuses
pour un entretien optimal de la presse.



- Utilisable avec une toile de paraffinage
- Contenu : 0,400 kg
- Le paraffinage est nécessaire pour la longévité de la repasseuse
- Qualité de finition optimale grâce au paraffinage régulier

Code EAN: 4002516505068 / Numéro de matériel: 11901000 /
Ancien Numéro de matériel: 59530315EU

Famille produit	
Repasseuse	•
Famille produits/accessoires	
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PM 1318	•
PM 1418	•
PM 1421	•
PRI 318	•
PRI 418	•
PRI 210	•
PRI 214	•
PRI 217	•
D 500-1750	•
PM 1621	•
PM 1625	•
PM 1630	•
PM 1635	•
PM 1825	•
PM 1830	•
PM 1835	•
Catégorie de produit	
Nettoyage de la presse	•
Caractéristiques produit	
Raccordement électrique	OHNE
Matériau	Cire
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	3 9/16 (90)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0 (0)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	8 5/16 (210)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	8 1/8 (205)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	3 3/8 (85)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	3 3/8 (85)
Poids net [kg]	2 (0,50)
Poids brut en kg	2 (0,50)