

APWM 074

Kit de montage adaptateur de dosage

pr raccord. direct des pompes de dosage, ø 9 mm, pr quantité rempl. jusq. 9 kg.



- Prévu pour des tuyaux de 9 mm de diamètre
- Pour laveuses Benchmark 9 kg
- Pour 4 raccords de dosage

Code EAN: 4002516589938 / Numéro de matériel: 11902710 /
Ancien Numéro de matériel: 59510074EU

Famille produit	
Machine à laver	•
Famille produits/accessoires	
PWM 509	•
PWM 909	•
Catégorie de produit	
Système de dosage	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Blanc
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0 (0)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0 (0)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0 (0)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	0 1/2 (12)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	3 15/16 (100)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	5 15/16 (150)
Poids net [kg]	1 (0,08)
Poids brut en kg	1 (0,09)