

APWM 065

Débitmètre

pour déterminer le volume d'eau exact à l'entrée.



Code EAN: 4002516502180 / Numéro de matériel: 11935030 /
Ancien Numéro de matériel: 59510065D

| | |
|--|---------------|
| Famille produit | |
| Machine à laver | • |
| Famille produits/accessoires | |
| PW 413 | • |
| PW 418 | • |
| PW 6107 | • |
| PW 6137 | • |
| PW 6163 | • |
| PW 6167 | • |
| PW 6207 | • |
| PW 6243 | • |
| PW 6323 | • |
| PW 811 | • |
| PW 814 | • |
| PW 818 | • |
| PWM 514 | • |
| PWM 520 | • |
| PWM 912 | • |
| PWM 916 | • |
| PWM 920 | • |
| Catégorie de produit | |
| Débitmètre à hélice | • |
| Caractéristiques produit | |
| Raccordement électrique | OHNE |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 3 15/16 (100) |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 4 3/4 (120) |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 2 3/8 (60) |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 4 3/4 (120) |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 5 15/16 (150) |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 3 3/8 (85) |
| Poids net [kg] | 2 (0,60) |
| Poids brut en kg | 2 (0,70) |