

APWM 067

Ventilation supplémentaire
pour transporter les vapeurs dans la conduite d'évacuation.



- Amélioration de l'air ambiant dans la pièce
- Les odeurs sont déviées
- Résistant aux températures élevées et à l'humidité
- Performance d'environ 50 mètres cubes par heure

Code EAN: 4002516502197 / Numéro de matériel: 11935040 /
Ancien Numéro de matériel: 59510067D

Famille produit	
Machine à laver	•
Famille produits/accessoires	
PW 6163	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
Catégorie de produit	
Ventilation supplémentaire	•
Caractéristiques produit	
Raccordement électrique	OHNE
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	11 1/16 (280)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	7 1/2 (190)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	9 1/2 (240)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	5 9/16 (140)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	11 7/16 (290)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	11 5/8 (295)
Poids net [kg]	8 (3,52)
Poids brut en kg	9 (3,72)