

PDR 914 [EL]

Sécheuse à évacuation professionnelle, chauffage électrique avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



- Volume du tambour 8.83 (250.00) ft³ (l) l, charge 23 (10.0) lb (kg) – 31 (14.0) lb (kg)
- Traitement tout en douceur du linge – tambour Aérogliss
- Efficacité énergétique maximale grâce à Air Recycling Flex
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Code EAN: 4002516544586 / Numéro de matériel: 12012110 / Ancien Numéro de matériel: 52914017NAM

Forme et modèle	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Performance Plus
Façade	Inox
Charge pour rapport de remplissage de 1:25	23 (10,0)
Charge pour rapport de remplissage de 1:18	30 (13,5)
Volume du tambour en l	8,83 (250,00) ft ³ (l)
Système de séchage	Évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	20 1/2 (520)
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Charnière de porte, interchangeable	•
Tambour à structure alvéolaire en inox	Oui
Utilisation	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements de soin	•
Convient au Facility Management	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient à l'industrie pétrochimique	•
Convient à l'industrie alimentaire	•
Convient aux parcs de loisirs et aux centres de vacances	•
Convient aux infrastructures publiques/sociales	•
Données de puissance	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	13,30
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,52
Durée de programme en min.	24
Heures de fonctionnement testées	20000
Commande	
Type de commande	M Touch Pro
Possibilité de programmation	Programmable
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	208/240 V 60 HZ 3 PH
Puissance de chauffe électrique en kW	14,70
Puissance totale de raccordement en kW	15,30

PDR 914 [EL]

Sécheuse à évacuation professionnelle, chauffage électrique avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



Code EAN: 4002516544586 / Numéro de matériel: 12012110 / Ancien Numéro de matériel: 52914017NAM

Protection par fusible en A 50

Dimensions et poids de la sécheuse

Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	55 1/8 (1400)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	35 11/16 (906)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	33 9/16 (852)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	60 1/8 (1526)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	42 15/16 (1090)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	36 15/16 (938)
Poids net en lb (kg)	354 (160,4)
Poids brut en lb (kg)	380 (172)
Charge au sol maximale en N/m ²	2024

Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	51 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	3,90

Équipement

Rotation alternée du tambour	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
PerfectDry	•
Nervures Softlift	•
AirRecycling	•
Boîtier de communication	•
Sélection de programme via cadre couleur	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•

Possibilités de raccordement

Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès Service	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Sécheuse Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Module réseau local (option)	•

Capacités

Masques respiratoires [nombre]	8
Combinaisons [nombre]	1
Survestes [nombre]	2
Couettes synthétiques [nombre]	1
Oreillers synthétiques [nombre]	2
Couettes plumes [nombre]	1
Oreillers plumes [nombre]	2
Torchons, 22 g [nombre]	255
Serpillères, coton, 40 cm [nombre]	53
Serpillères, coton, 50 cm [nombre]	45
Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre]	83
Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre]	59
Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	2

Normes, contrôles, indicateurs

Protection contre les projections d'eau IP X4	•
c ETL US	•

Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE •