

PDR 914 [G]

Sécheuse à évacuation professionnelle, chauffage gaz
avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



- Volume du tambour 8.83 (250.00) ft³ (l) l, charge 23 (10.0) lb (kg) – 31 (14.0) lb (kg)
- Traitement tout en douceur du linge – tambour Aérogliss
- Efficacité énergétique élevée grâce à Air Recycling
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Code EAN: 4002516544593 / Numéro de matériel: 12012120 /
Ancien Numéro de matériel: 52914019NAM

| Forme et modèle | |
|---|-----------------------------------|
| Modèle | Lave-linge Front |
| Ligne | Performance Plus |
| Façade | Inox |
| Charge pour rapport de remplissage de 1:25 | 23 (10,0) |
| Charge pour rapport de remplissage de 1:18 | 30 (13,5) |
| Volume du tambour en l | 8,83 (250,00) ft ³ (l) |
| Système de séchage | Évacuation d'air |
| Ouverture de porte [Ø] en mm | 20 1/2 (520) |
| Angle d'ouverture de porte en degrés | 180 |
| Charnière de porte | Gauche |
| Charnière de porte, interchangeable | • |
| Tambour à structure alvéolaire en inox | Oui |
| Utilisation | |
| Convient à l'hôtellerie et la restauration | • |
| Convient aux maisons de retraite et établissements de soin | • |
| Convient au Facility Management | • |
| Convient au nettoyage des textiles | • |
| Convient aux pressings et laveries | • |
| Convient aux pompiers et aux services de secours | • |
| Convient aux haras et aux centres équestres | • |
| Convient aux universités, écoles et crèches | • |
| Convient aux hôpitaux | • |
| Convient aux clubs de sport | • |
| Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness | • |
| Convient aux cabinets médicaux et dentaires | • |
| Convient à l'industrie pétrochimique | • |
| Convient à l'industrie alimentaire | • |
| Convient aux parcs de loisirs et aux centres de vacances | • |
| Convient aux infrastructures publiques/sociales | • |
| Données de puissance | |
| Puissance d'évaporation maximale en l/h | 14,00 |
| Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg | 0,55 |
| Durée de programme en min. | 23 |
| Heures de fonctionnement testées | 20000 |
| Commande | |
| Type de commande | M Touch Pro |
| Possibilité de programmation | Programmable |
| Commande de programme | Commande d'humidité résiduelle |
| Départ différé max. en h | 24 |
| Affichage du temps restant | • |
| Affichage du déroulement de programme | • |
| Langues d'affichage paramétrables | • |
| Raccordement électr. standard | |
| Type de chauffage | Gaz |
| Raccordement électrique | 208/240 V 60 HZ 2 PH |
| Puissance de chauffe électrique en kW | 0,00 |
| Puissance de chauffe du gaz en kW | 15,00 |

PDR 914 [G]

Sécheuse à évacuation professionnelle, chauffage gaz

avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



Code EAN: 4002516544593 / Numéro de matériel: 12012120 /

Ancien Numéro de matériel: 52914019NAM

| | |
|--|--------------------|
| Puissance totale de raccordement en kW | 0,60 |
| Protection par fusible en A | 15 |
| Dimensions et poids de la sécheuse | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm) | 55 1/8 (1400) |
| Dimension extérieure, largeur nette en po (mm) | 35 11/16 (906) |
| Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm) | 33 9/16 (852) |
| Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm) | 60 1/8 (1526) |
| Dimension extérieure, largeur brute en po (mm) | 42 15/16 (1090) |
| Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm) | 36 15/16 (938) |
| Poids net en lb (kg) | 359 (162,4) |
| Poids brut en lb (kg) | 384 (174) |
| Charge au sol maximale en N/m ² | 2044 |
| Valeurs d'émissions | |
| Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail | 51 dB(A) re 20 µPa |
| Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h | 3,90 |
| Équipement | |
| Rotation alternée du tambour | • |
| Conduit d'air axial | • |
| Filtre à peluches à grande surface filtrante | • |
| PerfectDry | • |
| Nervures Softlift | • |
| AirRecycling | • |
| Boîtier de communication | • |
| Sélection de programme via cadre couleur | • |
| Bouton d'arrêt d'urgence | • |
| Accessoires indépendants de l'appareil | • |
| Possibilités de raccordement | |
| Monnayeur (option) | • |
| Interface optique pour l'accès Service | • |
| Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option) | • |
| Sécheuse Wi-Fi | • |
| Boîtier de connexion | • |
| Module réseau local (option) | • |
| Capacités | |
| Masques respiratoires [nombre] | 8 |
| Combinaisons [nombre] | 1 |
| Survestes [nombre] | 2 |
| Couettes synthétiques [nombre] | 1 |
| Oreillers synthétiques [nombre] | 2 |
| Couettes plumes [nombre] | 1 |
| Oreillers plumes [nombre] | 2 |
| Torchons, 22 g [nombre] | 255 |
| Serpillères, coton, 40 cm [nombre] | 53 |
| Serpillères, coton, 50 cm [nombre] | 45 |
| Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre] | 83 |
| Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre] | 59 |
| Couvertures d'été pour chevaux [nombre] | 2 |
| Normes, contrôles, indicateurs | |
| Protection contre les projections d'eau IP X4 | • |
| c ETL US | • |

PDR 914 [G]

Sécheuse à évacuation professionnelle, chauffage gaz
avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



Code EAN: 4002516544593 / Numéro de matériel: 12012120 /
Ancien Numéro de matériel: 52914019NAM

Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE •