

PDR 918 [SI]

Sécheuse à évacuation professionnelle, chauffage vapeur avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



- Volume du tambour 11.48 (325.00) ft³ (l) l, charge 29 (13.0) lb (kg) kg – 40 (18.0) lb (kg) kg
- Traitement tout en douceur du linge – tambour Aérogliss
- Efficacité énergétique supérieure grâce à Air Recycling Plus
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Code EAN: 4002516546429 / Numéro de matériel: 12012200 / Ancien Numéro de matériel: 52918025NAM

Forme et modèle	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Performance Plus
Façade	Inox
Charge pour rapport de remplissage de 1:25	29 (13,0) lb (kg)
Charge pour rapport de remplissage de 1:18	40 (18,0) lb (kg)
Volume du tambour en l	11,48 (325,00) ft ³ (l)
Système de séchage	Évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	20 1/2 (520)
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Charnière de porte, interchangeable	•
Tambour à structure alvéolaire en inox	Oui
Utilisation	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements de soin	•
Convient au Facility Management	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient à l'industrie pétrochimique	•
Convient à l'industrie alimentaire	•
Convient aux parcs de loisirs et aux centres de vacances	•
Convient aux infrastructures publiques/sociales	•
Données de puissance	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	15,00
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,64
Durée de programme en min.	29
Heures de fonctionnement testées	20000
Commande	
Type de commande	M Touch Pro
Possibilité de programmation	Programmable
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Vapeur indirecte
Raccordement électrique	208/240 V 60 HZ 2 PH
Puissance de chauffe électrique en kW	0,00
Puissance de chauffe de la vapeur en kW	28,00

PDR 918 [SI]

Sécheuse à évacuation professionnelle, chauffage vapeur avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



Code EAN: 4002516546429 / Numéro de matériel: 12012200 /

Ancien Numéro de matériel: 52918025NAM

Puissance totale de raccordement en kW	0,60
Protection par fusible en A	15

Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur nette en mm	55 1/8 (1400)
Dimension extérieure, largeur nette en mm	35 11/16 (906)
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	40 3/4 (1035)
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	60 1/8 (1526)
Dimension extérieure, largeur brute en mm	42 15/16 (1090)
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	44 5/16 (1125)
Poids net en kg	458 (207,5)
Poids brut en kg	488 (221)
Charge au sol maximale en N/m ²	2546

Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	50 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	4,50

Équipement

Rotation alternée du tambour	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
PerfectDry	•
Nervures Softlift	•
AirRecycling	•
Boîtier de communication	•
Sélection de programme via cadre couleur	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•

Possibilités de raccordement

Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès Service	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Sécheuse Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Module réseau local (option)	•

Capacités

Masques respiratoires [nombre]	12
Combinaisons [nombre]	2
Survestes [nombre]	3
Couettes synthétiques [nombre]	1
Oreillers synthétiques [nombre]	3
Couettes plumes [nombre]	1
Oreillers plumes [nombre]	3
Torchons, 22 g [nombre]	295
Serpillères, coton, 40 cm [nombre]	68
Serpillères, coton, 50 cm [nombre]	59
Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre]	108
Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre]	76
Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	3

Normes, contrôles, indicateurs

Protection contre les projections d'eau IP X4	•
c ETL US	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•

PDR 918 [SI]

Sécheuse à évacuation professionnelle, chauffage vapeur
avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.