

## PDR 918 [G]

Sécheuse à évacuation professionnelle, chauffage gaz avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



- Volume du tambour 11.48 (325.00) ft<sup>3</sup> (l) l, charge 29 (13.0) lb (kg) kg – 40 (18.0) lb (kg) kg
- Traitement tout en douceur du linge – tambour Aérogliss
- Efficacité énergétique élevée grâce à Air Recycling
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Code EAN: 4002516546443 / Numéro de matériel: 12012230 / Ancien Numéro de matériel: 52918027NAM

<b>Forme et modèle</b>	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Performance Plus
Façade	Inox
Charge pour rapport de remplissage de 1:25	29 (13,0) lb (kg)
Charge pour rapport de remplissage de 1:18	40 (18,0) lb (kg)
Volume du tambour en l	11,48 (325,00) ft <sup>3</sup> (l)
Système de séchage	Évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	20 1/2 (520)
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Charnière de porte, interchangeable	•
Tambour à structure alvéolaire en inox	Oui
<b>Utilisation</b>	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements de soins	•
Convient au Facility Management	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient à l'industrie pétrochimique	•
Convient à l'industrie alimentaire	•
Convient aux parcs de loisirs et aux centres de vacances	•
Convient aux infrastructures publiques/sociales	•
<b>Données de puissance</b>	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	16,50
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,56
Durée de programme en min.	26
Heures de fonctionnement testées	20000
<b>Commande</b>	
Type de commande	M Touch Pro
Possibilité de programmation	Programmable
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Type de chauffage	Gaz
Raccordement électrique	208/240 V 60 HZ 2 PH
Puissance de chauffe électrique en kW	0,00
Puissance de chauffe du gaz en kW	18,00

PDR 918 [G]

Sécheuse à évacuation professionnelle, chauffage gaz

avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



Code EAN: 4002516546443 / Numéro de matériel: 12012230 /

Ancien Numéro de matériel: 52918027NAM

Puissance totale de raccordement en kW	0,60
--	------

Protection par fusible en A	15
-----------------------------	----

#### Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur nette en mm	55 1/8 (1400)
---	---------------

Dimension extérieure, largeur nette en mm	35 11/16 (906)
---	----------------

Dimension extérieure, profondeur nette en mm	40 3/4 (1035)
--	---------------

Dimension extérieure, hauteur brute en mm	60 1/8 (1526)
---	---------------

Dimension extérieure, largeur brute en mm	42 15/16 (1090)
---	-----------------

Dimension extérieure, profondeur brute en mm	44 5/16 (1125)
--	----------------

Poids net en kg	396 (179,5)
-----------------	-------------

Poids brut en kg	426 (193)
------------------	-----------

Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	2271
--	------

#### Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	50 dB(A) re 20 µPa
--	--------------------

Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	4,50
--	------

#### Équipement

Rotation alternée du tambour	•
------------------------------	---

Conduit d'air axial	•
---------------------	---

Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
--	---

PerfectDry	•
------------	---

Nervures Softlift	•
-------------------	---

AirRecycling	•
--------------	---

Boîtier de communication	•
--------------------------	---

Sélection de programme via cadre couleur	•
--	---

Bouton d'arrêt d'urgence	•
--------------------------	---

Accessoires indépendants de l'appareil	•
--	---

#### Possibilités de raccordement

Monnayeur (option)	•
--------------------	---

Interface optique pour l'accès Service	•
--	---

Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
--	---

Sécheuse Wi-Fi	•
----------------	---

Boîtier de connexion	•
----------------------	---

Module réseau local (option)	•
------------------------------	---

#### Capacités

Masques respiratoires [nombre]	12
--------------------------------	----

Combinaisons [nombre]	2
-----------------------	---

Survestes [nombre]	3
--------------------	---

Couettes synthétiques [nombre]	1
--------------------------------	---

Oreillers synthétiques [nombre]	3
---------------------------------	---

Couettes plumes [nombre]	1
--------------------------	---

Oreillers plumes [nombre]	3
---------------------------	---

Torchons, 22 g [nombre]	295
-------------------------	-----

Serpillères, coton, 40 cm [nombre]	68
------------------------------------	----

Serpillères, coton, 50 cm [nombre]	59
------------------------------------	----

Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre]	108
---	-----

Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre]	76
---	----

Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	3
---	---

#### Normes, contrôles, indicateurs

Protection contre les projections d'eau IP X4	•
---	---

c ETL US	•
----------	---

Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•
---	---

PDR 918 [G]

Sécheuse à évacuation professionnelle, chauffage gaz  
avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.