

## PDR 522 ROP [G]

Sécheuse à évacuation professionnelle, chauffage gaz avec commande à détection d'humidité résiduelle M Select ROP, séchage parfait.



- Volume du tambour 14.13 (400.00) ft<sup>3</sup> (l) l, charge 36 (16.0) lb (kg) – 49 (22.0) lb (kg)
- Traitement tout en douceur du linge – tambour Aérogliss
- Efficacité énergétique élevée grâce à Air Recycling
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Code EAN: 4002516546467 / Numéro de matériel: 12012250 / Ancien Numéro de matériel: 52522015NAM

Forme et modèle	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Performance
Façade	Inox
Charge pour rapport de remplissage de 1:25	36 (16,0)
Charge pour rapport de remplissage de 1:18	50 (22,5)
Volume du tambour en l	14,13 (400,00) ft <sup>3</sup> (l)
Système de séchage	Évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	20 1/2 (520)
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Charnière de porte, interchangeable	•
Tambour à structure alvéolaire en inox	Oui
Utilisation	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements de soin	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient aux parcs de loisirs et aux centres de vacances	•
Convient aux infrastructures publiques/sociales	•
Données de puissance	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	21,10
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,55
Durée de programme en min.	25
Heures de fonctionnement testées	20000
Commande	
Type de commande	M Select Benchmark
Possibilité de programmation	Réglages défin. Paramètres
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Panneau avec symboles faciles à comprendre	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Gaz
Raccordement électrique	208/240 V 60 HZ 2 PH
Puissance de chauffe électrique en kW	0,00
Puissance de chauffe du gaz en kW	21,50
Puissance totale de raccordement en kW	1,00
Protection par fusible en A	15
Dimensions et poids de la sécheuse	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	55 1/8 (1400)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	35 11/16 (906)

## PDR 522 ROP [G]

Sécheuse à évacuation professionnelle, chauffage gaz  
avec commande à détection d'humidité résiduelle M Select ROP, séchage parfait.



Code EAN: 4002516546467 / Numéro de matériel: 12012250 /  
Ancien Numéro de matériel: 52522015NAM

Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	45 3/4 (1162)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	60 1/8 (1526)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	42 15/16 (1090)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	49 3/8 (1254)
Poids net en lb (kg)	450 (203,9)
Poids brut en lb (kg)	481 (218)
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	2570
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	61 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	2,60
<b>Équipement</b>	
Rotation alternée du tambour	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
PerfectDry	•
Nervures Softlift	•
AirRecycling	•
Boîtier de communication	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès Service	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Sécheuse Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Module réseau local (option)	•
<b>Capacités</b>	
Torchons, 22 g [nombre]	364
Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	3
<b>Normes, contrôles, indicateurs</b>	
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
c ETL US	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•