

## PDR 928 [SI]

Sécheuse à évacuation professionnelle, chauffage vapeur avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



- Volume du tambour 17.66 (500.00) ft<sup>3</sup> (l) l, charge 45 (20.0) lb (kg) – 62 (28.0) lb (kg)
- Traitement tout en douceur du linge – tambour Aérogliss
- Efficacité énergétique élevée grâce à Air Recycling
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Code EAN: 4002516546542 / Numéro de matériel: 12012320 / Ancien Numéro de matériel: 52928020NAM

Forme et modèle	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Performance Plus
Façade	Inox
Charge pour rapport de remplissage de 1:25	45 (20,0)
Charge pour rapport de remplissage de 1:18	60 (27,0)
Volume du tambour en l	17,66 (500,00) ft <sup>3</sup> (l)
Système de séchage	Évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	20 1/2 (520)
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Charnière de porte, interchangeable	•
Tambour à structure alvéolaire en inox	Oui
Utilisation	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements de soin	•
Convient au Facility Management	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient à l'industrie pétrochimique	•
Convient à l'industrie alimentaire	•
Convient aux parcs de loisirs et aux centres de vacances	•
Convient aux infrastructures publiques/sociales	•
Données de puissance	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	26,30
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,59
Durée de programme en min.	25
Heures de fonctionnement testées	20000
Commande	
Type de commande	M Touch Pro
Possibilité de programmation	Programmable
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Vapeur indirecte
Raccordement électrique	208/240 V 60 HZ 2 PH
Puissance de chauffe électrique en kW	0,00

PDR 928 [SI]

Sécheuse à évacuation professionnelle, chauffage vapeur avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



Code EAN: 4002516546542 / Numéro de matériel: 12012320 / Ancien Numéro de matériel: 52928020NAM

Puissance de chauffe de la vapeur en kW	35,00
Puissance totale de raccordement en kW	1,20
Protection par fusible en A	15
<b>Dimensions et poids de la sécheuse</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	64 5/8 (1640)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	47 1/2 (1206)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	40 1/8 (1019)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	69 9/16 (1766)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	54 3/4 (1390)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	43 5/8 (1108)
Poids net en lb (kg)	621 (281,3)
Poids brut en lb (kg)	653 (296)
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	3417
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	60 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	3,30
<b>Équipement</b>	
Rotation alternée du tambour	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
PerfectDry	•
Nervures Softlift	•
AirRecycling	•
Boîtier de communication	•
Sélection de programme via cadre couleur	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès Service	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Sécheuse Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Module réseau local (option)	•
<b>Capacités</b>	
Masques respiratoires [nombre]	12
Combinaisons [nombre]	3
Survestes [nombre]	5
Couettes synthétiques [nombre]	2
Oreillers synthétiques [nombre]	3
Couettes plumes [nombre]	2
Oreillers plumes [nombre]	5
Torchons, 22 g [nombre]	545
Serpillères, coton, 40 cm [nombre]	105
Serpillères, coton, 50 cm [nombre]	91
Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre]	167
Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre]	118
Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	3
<b>Normes, contrôles, indicateurs</b>	
Protection contre les projections d'eau IP X4	•

PDR 928 [SI]

Sécheuse à évacuation professionnelle, chauffage vapeur  
avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



Code EAN: 4002516546542 / Numéro de matériel: 12012320 /  
Ancien Numéro de matériel: 52928020NAM

c ETL US

Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE