

PDR 528 ROP [G]

Sécheuse à évacuation professionnelle, chauffage gaz avec commande à détection d'humidité résiduelle M Select ROP, séchage parfait.



- Volume du tambour 17.66 (500.00) ft³ (l), charge 45 (20.0) lb (kg) – 62 (28.0) lb (kg)
- Traitement tout en douceur du linge – tambour Aérogliss
- Efficacité énergétique élevée grâce à Air Recycling
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Code EAN: 4002516546580 / Numéro de matériel: 12012360 / Ancien Numéro de matériel: 52528009NAM

| Forme et modèle | |
|---|------------------------------------|
| Modèle | Lave-linge Front |
| Ligne | Performance |
| Façade | Inox |
| Charge pour rapport de remplissage de 1:25 | 45 (20,0) |
| Charge pour rapport de remplissage de 1:18 | 60 (27,0) |
| Volume du tambour en l | 17,66 (500,00) ft ³ (l) |
| Système de séchage | Évacuation d'air |
| Ouverture de porte [Ø] en mm | 20 1/2 (520) |
| Angle d'ouverture de porte en degrés | 180 |
| Charnière de porte | Gauche |
| Charnière de porte, interchangeable | • |
| Tambour à structure alvéolaire en inox | Oui |
| Utilisation | |
| Convient à l'hôtellerie et la restauration | • |
| Convient aux maisons de retraite et établissements de soin | • |
| Convient au Facility Management | • |
| Convient aux pressings et laveries | • |
| Convient pour l'artisanat | • |
| Convient aux haras et aux centres équestres | • |
| Convient aux universités, écoles et crèches | • |
| Convient aux hôpitaux | • |
| Convient aux clubs de sport | • |
| Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness | • |
| Convient aux parcs de loisirs et aux centres de vacances | • |
| Convient aux infrastructures publiques/sociales | • |
| Données de puissance | |
| Puissance d'évaporation maximale en l/h | 28,30 |
| Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg | 0,55 |
| Durée de programme en min. | 24 |
| Heures de fonctionnement testées | 20000 |
| Commande | |
| Type de commande | M Select Benchmark |
| Possibilité de programmation | Réglages défin. Paramètres |
| Commande de programme | Commande d'humidité résiduelle |
| Départ différé max. en h | 24 |
| Affichage du temps restant | • |
| Panneau avec symboles faciles à comprendre | • |
| Raccordement électr. standard | |
| Type de chauffage | Gaz |
| Raccordement électrique | 208/240 V 60 HZ 2 PH |
| Puissance de chauffe électrique en kW | 0,00 |
| Puissance de chauffe du gaz en kW | 30,00 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 1,20 |
| Protection par fusible en A | 15 |
| Dimensions et poids de la sécheuse | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm) | 64 5/8 (1640) |
| Dimension extérieure, largeur nette en po (mm) | 47 1/2 (1206) |

PDR 528 ROP [G]

Sécheuse à évacuation professionnelle, chauffage gaz

avec commande à détection d'humidité résiduelle M Select ROP, séchage parfait.



Code EAN: 4002516546580 / Numéro de matériel: 12012360 /

Ancien Numéro de matériel: 52528009NAM

| | |
|--|--------------------|
| Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm) | 40 1/8 (1019) |
| Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm) | 69 9/16 (1766) |
| Dimension extérieure, largeur brute en po (mm) | 54 3/4 (1390) |
| Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm) | 43 5/8 (1108) |
| Poids net en lb (kg) | 543 (246,3) |
| Poids brut en lb (kg) | 576 (261) |
| Charge au sol maximale en N/m ² | 2828 |
| Valeurs d'émissions | |
| Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail | 58 dB(A) re 20 µPa |
| Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h | 3,30 |
| Équipement | |
| Rotation alternée du tambour | • |
| Conduit d'air axial | • |
| Filtre à peluches à grande surface filtrante | • |
| PerfectDry | • |
| Nervures Softlift | • |
| AirRecycling | • |
| Boîtier de communication | • |
| Bouton d'arrêt d'urgence | • |
| Accessoires indépendants de l'appareil | • |
| Possibilités de raccordement | |
| Monnayeur (option) | • |
| Interface optique pour l'accès Service | • |
| Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option) | • |
| Sécheuse Wi-Fi | • |
| Boîtier de connexion | • |
| Module réseau local (option) | • |
| Capacités | |
| Torchons, 22 g [nombre] | 545 |
| Couvertures d'été pour chevaux [nombre] | 3 |
| Normes, contrôles, indicateurs | |
| Protection contre les projections d'eau IP X4 | • |
| c ETL US | • |
| Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE | • |