

PDR 528 ROP [G]

Sécheuse à évacuation professionnelle, chauffage gaz avec commande à détection d'humidité résiduelle M Select ROP, séchage parfait.



- Volume du tambour 17.66 (500.00) ft³ (l), charge 45 (20.0) lb (kg) – 62 (28.0) lb (kg)
- Traitement tout en douceur du linge – tambour Aérogliss
- Efficacité énergétique élevée grâce à Air Recycling
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Code EAN: 4002516546597 / Numéro de matériel: 12012370 / Ancien Numéro de matériel: 52528010NAM

Forme et modèle	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Performance
Façade	Gris fer
Charge pour rapport de remplissage de 1:25	45 (20,0)
Charge pour rapport de remplissage de 1:18	60 (27,0)
Volume du tambour en l	17,66 (500,00) ft ³ (l)
Système de séchage	Évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	20 1/2 (520)
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Charnière de porte, interchangeable	•
Tambour à structure alvéolaire en inox	Oui
Utilisation	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements de soin	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient aux parcs de loisirs et aux centres de vacances	•
Convient aux infrastructures publiques/sociales	•
Données de puissance	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	28,30
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,55
Durée de programme en min.	24
Heures de fonctionnement testées	20000
Commande	
Type de commande	M Select Benchmark
Possibilité de programmation	Réglages défin. Paramètres
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Panneau avec symboles faciles à comprendre	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Gaz
Raccordement électrique	208/240 V 60 HZ 2 PH
Puissance de chauffe électrique en kW	0,00
Puissance de chauffe du gaz en kW	30,00
Puissance totale de raccordement en kW	1,20
Protection par fusible en A	15
Dimensions et poids de la sécheuse	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	64 5/8 (1640)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	47 1/2 (1206)

PDR 528 ROP [G]

Sécheuse à évacuation professionnelle, chauffage gaz

avec commande à détection d'humidité résiduelle M Select ROP, séchage parfait.



Code EAN: 4002516546597 / Numéro de matériel: 12012370 /

Ancien Numéro de matériel: 52528010NAM

Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	40 1/8 (1019)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	69 9/16 (1766)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	54 3/4 (1390)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	43 5/8 (1108)
Poids net en lb (kg)	543 (246,3)
Poids brut en lb (kg)	576 (261)
Charge au sol maximale en N/m ²	2828
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	58 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	3,30
Équipement	
Rotation alternée du tambour	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
PerfectDry	•
Nervures Softlift	•
AirRecycling	•
Boîtier de communication	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès Service	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Sécheuse Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Module réseau local (option)	•
Capacités	
Torchons, 22 g [nombre]	545
Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	3
Normes, contrôles, indicateurs	
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
c ETL US	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•