

## PDR 928 [EL]

Sécheuse à évacuation professionnelle, chauffage électrique avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



- Volume du tambour 17.66 (500.00) ft<sup>3</sup> (l) l, charge 45 (20.0) lb (kg) – 62 (28.0) lb (kg)
- Traitement tout en douceur du linge – tambour Aérogloss
- Efficacité énergétique élevée grâce à Air Recycling
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Code EAN: 4002516546610 / Numéro de matériel: 12012390 / Ancien Numéro de matériel: 52928024NAM

Forme et modèle	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Performance Plus
Façade	Inox
Charge pour rapport de remplissage de 1:25	45 (20,0)
Charge pour rapport de remplissage de 1:18	60 (27,0)
Volume du tambour en l	17,66 (500,00) ft <sup>3</sup> (l)
Système de séchage	Évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	20 1/2 (520)
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Charnière de porte, interchangeable	•
Tambour à structure alvéolaire en inox	Oui
Utilisation	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements de soins	•
Convient au Facility Management	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient à l'industrie pétrochimique	•
Convient à l'industrie alimentaire	•
Convient aux parcs de loisirs et aux centres de vacances	•
Convient aux infrastructures publiques/sociales	•
Données de puissance	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	27,20
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,59
Durée de programme en min.	24
Heures de fonctionnement testées	20000
Commande	
Type de commande	M Touch Pro
Possibilité de programmation	Programmable
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	440/480 V 60 HZ 3 PH
Puissance de chauffe électrique en kW	31,80
Puissance totale de raccordement en kW	33,00

## PDR 928 [EL]

Sécheuse à évacuation professionnelle, chauffage électrique avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



Code EAN: 4002516546610 / Numéro de matériel: 12012390 / Ancien Numéro de matériel: 52928024NAM

Protection par fusible en A 60

### Dimensions et poids de la sécheuse

Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	64 5/8 (1640)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	47 1/2 (1206)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	40 1/8 (1019)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	69 9/16 (1766)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	54 3/4 (1390)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	43 5/8 (1108)
Poids net en lb (kg)	537 (243,3)
Poids brut en lb (kg)	569 (258)
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	3044

### Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	58 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	3,30

### Équipement

Rotation alternée du tambour	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
PerfectDry	•
Nervures Softlift	•
AirRecycling	•
Boîtier de communication	•
Sélection de programme via cadre couleur	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•

### Possibilités de raccordement

Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès Service	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Sécheuse Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Module réseau local (option)	•

### Capacités

Masques respiratoires [nombre]	12
Combinaisons [nombre]	3
Survestes [nombre]	5
Couettes synthétiques [nombre]	2
Oreillers synthétiques [nombre]	3
Couettes plumes [nombre]	2
Oreillers plumes [nombre]	5
Torchons, 22 g [nombre]	545
Serpillères, coton, 40 cm [nombre]	105
Serpillères, coton, 50 cm [nombre]	91
Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre]	167
Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre]	118
Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	3

### Normes, contrôles, indicateurs

Protection contre les projections d'eau IP X4	•
c ETL US	•

Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE •