

PDR 944 [HW]

Sécheuse à évacuation professionnelle, chauffage eau chaude avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



- Volume du tambour 28.25 (800.00) ft³ (l) l, charge 53 (24.0) lb (kg) kg – 71 (32.0) lb (kg) kg
- Traitement tout en douceur du linge – tambour Aérogliss
- Efficacité énergétique supérieure grâce à Air Recycling Plus
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Code EAN: 4002516546665 / Numéro de matériel: 12012440 / Ancien Numéro de matériel: 52944025NAM

Forme et modèle	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Performance Plus
Façade	Inox
Charge pour rapport de remplissage de 1:32	53 (24,0) lb (kg)
Charge pour rapport de remplissage de 1:25	71 (32,0)
Charge pour rapport de remplissage de 1:18	100 (45,0)
Volume du tambour en l	28,25 (800,00) ft ³ (l)
Système de séchage	Eau chaude
Ouverture de porte [Ø] en mm	20 1/2 (520)
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Charnière de porte, interchangeable	•
Tambour à structure alvéolaire en inox	Oui
Utilisation	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements de soin	•
Convient au Facility Management	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient à l'industrie pétrochimique	•
Convient à l'industrie alimentaire	•
Convient aux parcs de loisirs et aux centres de vacances	•
Convient aux infrastructures publiques/sociales	•
Données de puissance	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	11,10
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,56
Durée de programme en min.	64
Heures de fonctionnement testées	20000
Commande	
Type de commande	M Touch Pro
Possibilité de programmation	Programmable
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Eau chaude
Raccordement électrique	208/240 V 60 HZ 3 PH
Puissance de chauffe électrique en kW	0,00

PDR 944 [HW]

Sécheuse à évacuation professionnelle, chauffage eau chaude avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



Code EAN: 4002516546665 / Numéro de matériel: 12012440 / Ancien Numéro de matériel: 52944025NAM

Puissance de chauffe de l'eau de chauffage en kW	12,50
Puissance totale de raccordement en kW	1,70
Protection par fusible en A	15
Température maximale d'admission de l'eau en °C	90
Dimensions et poids de la sécheuse	
Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	64 5/8 (1640)
Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	47 1/2 (1206)
Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	54 9/16 (1385)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	69 9/16 (1766)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	54 3/4 (1390)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	58 1/16 (1474)
Poids net en lb (kg)	720 (326,3)
Poids brut en lb (kg)	759 (344)
Charge au sol maximale en N/m ²	4094
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	63 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	4,00
Équipement	
Rotation alternée du tambour	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
PerfectDry	•
Nervures Softlift	•
AirRecycling	•
Boîtier de communication	•
Sélection de programme via cadre couleur	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès Service	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Sécheuse Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Module réseau local (option)	•
Capacités	
Masques respiratoires [nombre]	16
Combinaisons [nombre]	6
Survestes [nombre]	9
Couettes synthétiques [nombre]	4
Oreillers synthétiques [nombre]	8
Couettes plumes [nombre]	4
Oreillers plumes [nombre]	8
Torchons, 22 g [nombre]	727
Serpillères, coton, 40 cm [nombre]	95
Serpillères, coton, 50 cm [nombre]	82
Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre]	150
Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre]	131
Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	5

PDR 944 [HW]

Sécheuse à évacuation professionnelle, chauffage eau chaude
avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



Code EAN: 4002516546665 / Numéro de matériel: 12012440 /
Ancien Numéro de matériel: 52944025NAM

Normes, contrôles, indicateurs	
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
c ETL US	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•