

PDR 944 [G]

Sécheuse à évacuation professionnelle, chauffage gaz
avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



- Volume du tambour 28.25 (800.00) ft³ (l) l, charge 71 (32.0) lb (kg) – 98 (44.0) lb (kg)
- Traitement tout en douceur du linge – tambour Aérogloss
- Efficacité énergétique élevée grâce à Air Recycling
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Code EAN: 4002516546672 / Numéro de matériel: 12012450 /
Ancien Numéro de matériel: 52944027NAM

Forme et modèle	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Performance Plus
Façade	Inox
Charge pour rapport de remplissage de 1:25	71 (32,0)
Charge pour rapport de remplissage de 1:18	100 (45,0)
Volume du tambour en l	28,25 (800,00) ft ³ (l)
Système de séchage	Évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	20 1/2 (520)
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Charnière de porte, interchangeable	•
Tambour à structure alvéolaire en inox	Oui
Utilisation	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements de soin	•
Convient au Facility Management	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient à l'industrie pétrochimique	•
Convient à l'industrie alimentaire	•
Convient aux parcs de loisirs et aux centres de vacances	•
Convient aux infrastructures publiques/sociales	•
Données de puissance	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	34,30
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,53
Durée de programme en min.	30
Heures de fonctionnement testées	20000
Commande	
Type de commande	M Touch Pro
Possibilité de programmation	Programmable
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Gaz
Raccordement électrique	208/240 V 60 HZ 3 PH
Puissance de chauffe électrique en kW	0,00
Puissance de chauffe du gaz en kW	36,00

PDR 944 [G]

Sécheuse à évacuation professionnelle, chauffage gaz

avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



Code EAN: 4002516546672 / Numéro de matériel: 12012450 /

Ancien Numéro de matériel: 52944027NAM

Puissance totale de raccordement en kW	1,70
--	------

Protection par fusible en A	15
-----------------------------	----

Dimensions et poids de la sécheuse

Dimension extérieure, hauteur nette en po (mm)	64 5/8 (1640)
--	---------------

Dimension extérieure, largeur nette en po (mm)	47 1/2 (1206)
--	---------------

Dimension extérieure, profondeur nette en po (mm)	54 9/16 (1385)
---	----------------

Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	69 9/16 (1766)
--	----------------

Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	54 3/4 (1390)
--	---------------

Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	58 1/16 (1474)
---	----------------

Poids net en lb (kg)	652 (295,3)
----------------------	-------------

Poids brut en lb (kg)	691 (313)
-----------------------	-----------

Charge au sol maximale en N/m ²	3790
--	------

Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	61 dB(A) re 20 µPa
--	--------------------

Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	4,00
--	------

Équipement

Rotation alternée du tambour	•
------------------------------	---

Conduit d'air axial	•
---------------------	---

Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
--	---

PerfectDry	•
------------	---

Nervures Softlift	•
-------------------	---

AirRecycling	•
--------------	---

Boîtier de communication	•
--------------------------	---

Sélection de programme via cadre couleur	•
--	---

Bouton d'arrêt d'urgence	•
--------------------------	---

Accessoires indépendants de l'appareil	•
--	---

Possibilités de raccordement

Monnayeur (option)	•
--------------------	---

Interface optique pour l'accès Service	•
--	---

Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
--	---

Sécheuse Wi-Fi	•
----------------	---

Boîtier de connexion	•
----------------------	---

Module réseau local (option)	•
------------------------------	---

Capacités

Masques respiratoires [nombre]	16
--------------------------------	----

Combinaisons [nombre]	6
-----------------------	---

Survestes [nombre]	9
--------------------	---

Couettes synthétiques [nombre]	4
--------------------------------	---

Oreillers synthétiques [nombre]	8
---------------------------------	---

Couettes plumes [nombre]	4
--------------------------	---

Oreillers plumes [nombre]	8
---------------------------	---

Torchons, 22 g [nombre]	727
-------------------------	-----

Serpillères, coton, 40 cm [nombre]	168
------------------------------------	-----

Serpillères, coton, 50 cm [nombre]	145
------------------------------------	-----

Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre]	267
---	-----

Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre]	188
---	-----

Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	5
---	---

Normes, contrôles, indicateurs

Protection contre les projections d'eau IP X4	•
---	---

c ETL US	•
----------	---

PDR 944 [G]

Sécheuse à évacuation professionnelle, chauffage gaz
avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



Code EAN: 4002516546672 / Numéro de matériel: 12012450 /
Ancien Numéro de matériel: 52944027NAM

Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE •