

## PFD 404 U [208V]

Lave-vaisselle à eau renouv. encastrable  
avec paniers pour résidences, maternelles et espaces à haute exigence d'hygiène.



- Performance de nettoyage max.\* : 380 assiettes/h ou 20 paniers/h
- Des résultats optimaux grâce au lave-vaisselle à eau renouvelée
- Résultats ultra-hygiéniques – Température de rinçage final de 185 (85) °F (°C)
- Utilisation simple et sûre – Ouverture de porte automatique
- Utilisation très facile avec écran couleur tactile M Touch Flex

\* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions sur site (température d'arrivée d'eau / branchement électrique).

Code EAN: 4002516577348 / Numéro de matériel: 12066570 / Ancien Numéro de matériel: 61040430NAM

<b>Forme et modèle</b>	
Modèle	Lave-vaisselle encastrable
Ligne	MasterLine
Modèle	Hygiène
Système de lavage	Appareil à chargement frontal et eau renouvelée
Nombre de niveaux de lavage	2
Façade	Inox
Couvercle	Sans couvercle
Parois latérales	Galvanisé
<b>Utilisation</b>	
Convient aux maisons de retraite et établissements de soins	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux crèches	•
Convient aux universités et aux écoles	•
<b>Données de puissance</b>	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	103 (390)
Durée minimale de programme en min.	6
Température de rinçage maximale en °C	185 (85)
Performance de nettoyage assiettes/h	380
Performance de nettoyage paniers/h	20
Possibilités de lavage de paniers en plastique sur 2 niveaux	•
Durée de vie en cycles de lavage	28000
<b>Commande</b>	
Type de commande	M Touch Flex
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Programmes [nombre]	12
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Commande indépendante de la langue	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Raccordement électrique	2 AC 208V 60HZ
Puissance de chauffe en kW	5,40
Puissance totale de raccordement en kW	5,80
Protection par fusible en A	30
Longueur du câble d'alimentation électrique en pi. (m)	6 (1,90)
Fiche NEMA : verrou tournant L6-30	•
<b>Variante de tension possible 1</b>	
Raccordement électrique	3 AC 208V 60HZ
Puissance de chauffe en kW	5,40
Puissance totale de raccordement en kW	5,80
Protection par fusible en A	20
<b>Raccordement à l'eau / vidange</b>	
Eau froide [nombre]	1
Eau chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en bar	1,00-10,00
Pompe de vidange [DN]	22

## PFD 404 U [208V]

Lave-vaisselle à eau renouvelée, encastrable

avec paniers pour résidences, maternelles et espaces à haute exigence d'hygiène.



Code EAN: 4002516577348 / Numéro de matériel: 12066570 /

Ancien Numéro de matériel: 61040430NAM

Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange  
en in. (cm) 39 3/8 (100)

Adoucisseur d'eau intégré	•
Dureté maximale de l'eau en gpg (mmol/l)	62,59 (10,70)
Système anti-fuites	Système Waterproof
Consommation d'eau par lavage en l	2,1 (8,00) gll (l)
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en in. (cm)	170
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	150

### Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur en po (mm)	32 5/16 (820)
Dimension extérieure, largeur en po (mm)	23 9/16 (598)
Dimension extérieure, profondeur en po (mm)	23 7/16 (595)
Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm)	36 1/4 (920)
Dimension extérieure, largeur brute en po (mm)	26 7/16 (670)
Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm)	29 3/16 (740)
Espace de lavage utile, hauteur en po (mm)	22 1/16 (559)
Espace de lavage utile, largeur en po (mm)	21 1/8 (536)
Espace de lavage utile, profondeur du panier supérieur en po (mm)	18 11/16 (474)
Espace de lavage utile, profondeur du panier inférieur en po (mm)	20 3/8 (516)
Hauteur de chargement au-dessus du sol en po (mm)	8 9/16 (216)
Largeur de niche nécessaire en po (mm)	23 5/8 (600)
Poids net lb [kg]	166 (75)
Poids brut en lb (kg)	188 (85)
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	1200

### Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique au poste de travail (LpA)	45 dB(A) re 20 µPa
Niveau de puissance acoustique (LwA)	57,0
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,44

### Programmes

Universel	•
Super court	•
Court	•
Hygiène	•
Hygiène Plus	•
Froid/Prélavage	•
Verres	•
Verres à bière	•
Couverts	•
Plastiques	•
Intensif	•
Régénération	•
Vidange	•

### Aménagement des paniers

2 x complément E 816 pour les assiettes	•
1 x panier supérieur APFD 215	•
1 x panier inférieur APFD 220 pour les compléments	•
2 x complément APFD 420 pour coutellerie	•
Panier supérieur réglable en hauteur	•
Compatible avec le panier à bouteilles APFD 210	•

## PFD 404 U [208V]

Lave-vaisselle à eau renouvelée, encastrable

avec paniers pour résidences, maternelles et espaces à haute exigence d'hygiène.



Code EAN: 4002516577348 / Numéro de matériel: 12066570 /  
Ancien Numéro de matériel: 61040430NAM

<b>Équipement</b>	
Séchage	Assistance au séchage AutoOpen
1 doseur combiné/porte pour détergents en poudre et produit de rinçage	•
Cuve en inox de haute qualité	•
Réservoir de sel dans la porte	•
FermetureAuto / AutoClose	•
Perfect GlassCare	•
Condenseur de vapeur brumisateur	•
Verrouillage de porte, protégé par code	•
Temps de maintien en température réglable	•
Température de rinçage modifiable	•
Interface optique	•
Système de filtration avec contrôle de tamis	•
Large gamme d'accessoires (option)	•
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Module de dosage externe pour détergents liquides	•
<b>Normes, contrôles, indicateurs</b>	
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•
Protection contre les projections d'eau IPX1	•
Antiparasitage CEM	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•
ETL	•
ADA	•