

PFD 404 U [240V]

Lave-vaisselle à eau renouv. encastrable
avec paniers pour résidences, maternelles et espaces à haute exigence d'hygiène.



- Performance de nettoyage max.* : 380 assiettes/h ou 20 paniers/h
- Des résultats optimaux grâce au lave-vaisselle à eau renouvelée
- Résultats ultra-hygiéniques – Température de rinçage final de 185 (85) °F (°C)
- Utilisation simple et sûre – Ouverture de porte automatique
- Utilisation très facile avec écran couleur tactile M Touch Flex

* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions sur site (température d'arrivée d'eau / branchement électrique).

Code EAN: 4002516577379 / Numéro de matériel: 12066600 / Ancien Numéro de matériel: 61040435NAM

| Forme et modèle | |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Modèle | Lave-vaisselle encastrable |
| Ligne | MasterLine |
| Modèle | Hygiène |
| Système de lavage | Appareil à chargement frontal et eau renouvelée |
| Nombre de niveaux de lavage | 2 |
| Façade | Inox |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Parois latérales | Galvanisé |
| Utilisation | |
| Convient aux maisons de retraite et établissements de soins | • |
| Convient aux hôpitaux | • |
| Convient aux crèches | • |
| Convient aux universités et aux écoles | • |
| Données de puissance | |
| Efficacité sur les virus vérifiée | • |
| Hygiène contrôlée | • |
| Pompe de circulation, Qmax en l/min. | 103 (390) |
| Durée minimale de programme en min. | 6 |
| Température de rinçage maximale en °C | 185 (85) |
| Performance de nettoyage assiettes/h | 380 |
| Performance de nettoyage paniers/h | 20 |
| Possibilités de lavage de paniers en plastique sur 2 niveaux | • |
| Durée de vie en cycles de lavage | 28000 |
| Commande | |
| Type de commande | M Touch Flex |
| Départ différé max. en h | 24 |
| Affichage du temps restant | • |
| Programmes [nombre] | 12 |
| Affichage du déroulement de programme | • |
| Langues d'affichage paramétrables | • |
| Commande indépendante de la langue | • |
| Raccordement électr. standard | |
| Raccordement électrique | 2 AC 240V 60HZ |
| Puissance de chauffe en kW | 5,40 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 5,80 |
| Protection par fusible en A | 30 |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en pi. (m) | 6 (1,90) |
| Fiche NEMA : verrou tournant L6-30 | • |
| Variante de tension possible 1 | |
| Raccordement électrique | 3 AC 240V 60HZ |
| Puissance de chauffe en kW | 5,40 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 5,80 |
| Protection par fusible en A | 20 |
| Raccordement à l'eau / vidange | |
| Eau froide [nombre] | 1 |
| Eau chaude [nombre] | 1 |
| Pression d'écoulement requise en bar | 1,00-10,00 |
| Pompe de vidange [DN] | 22 |

PFD 404 U [240V]

Lave-vaisselle à eau renouvelée, encastrable

avec paniers pour résidences, maternelles et espaces à haute exigence d'hygiène.



Code EAN: 4002516577379 / Numéro de matériel: 12066600 /

Ancien Numéro de matériel: 61040435NAM

Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange
en in. (cm) 39 3/8 (100)

| | |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Adoucisseur d'eau intégré | • |
| Dureté maximale de l'eau en gpg (mmol/l) | 62,59 (10,70) |
| Système anti-fuites | Système Waterproof |
| Consommation d'eau par lavage en l | 2,1 (8,00) gll (l) |
| Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en in. (cm) | 170 |
| Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm | 150 |

Dimensions et poids

| | |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| Dimension extérieure, hauteur en po (mm) | 32 5/16 (820) |
| Dimension extérieure, largeur en po (mm) | 23 9/16 (598) |
| Dimension extérieure, profondeur en po (mm) | 23 7/16 (595) |
| Dimension extérieure, hauteur brute en po (mm) | 36 1/4 (920) |
| Dimension extérieure, largeur brute en po (mm) | 26 7/16 (670) |
| Dimension extérieure, profondeur brute en po (mm) | 29 3/16 (740) |
| Espace de lavage utile, hauteur en po (mm) | 22 1/16 (559) |
| Espace de lavage utile, largeur en po (mm) | 21 1/8 (536) |
| Espace de lavage utile, profondeur du panier supérieur en po (mm) | 18 11/16 (474) |
| Espace de lavage utile, profondeur du panier inférieur en po (mm) | 20 3/8 (516) |
| Hauteur de chargement au-dessus du sol en po (mm) | 8 9/16 (216) |
| Largeur de niche nécessaire en po (mm) | 23 5/8 (600) |
| Poids net lb [kg] | 166 (75) |
| Poids brut en lb (kg) | 188 (85) |
| Charge au sol maximale en N/m ² | 1200 |

Valeurs d'émissions

| | |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Niveau de pression acoustique au poste de travail (LpA) | 45 dB(A) re 20 µPa |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 57,0 |
| Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h | 1,44 |

Programmes

| | |
|-----------------|---|
| Universel | • |
| Super court | • |
| Court | • |
| Hygiène | • |
| Hygiène Plus | • |
| Froid/Prélavage | • |
| Verres | • |
| Verres à bière | • |
| Couverts | • |
| Plastiques | • |
| Intensif | • |
| Régénération | • |
| Vidange | • |

Aménagement des paniers

| | |
|----------------------------------------------------|---|
| 2 x complément E 816 pour les assiettes | • |
| 1 x panier supérieur APFD 215 | • |
| 1 x panier inférieur APFD 220 pour les compléments | • |
| 2 x complément APFD 420 pour coutellerie | • |
| Panier supérieur réglable en hauteur | • |
| Compatible avec le panier à bouteilles APFD 210 | • |

PFD 404 U [240V]

Lave-vaisselle à eau renouvelée, encastrable

avec paniers pour résidences, maternelles et espaces à haute exigence d'hygiène.



Code EAN: 4002516577379 / Numéro de matériel: 12066600 /
Ancien Numéro de matériel: 61040435NAM

| Équipement | |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Séchage | Assistance au séchage AutoOpen |
| 1 doseur combiné/porte pour détergents en poudre et produit de rinçage | • |
| Cuve en inox de haute qualité | • |
| Réservoir de sel dans la porte | • |
| FermetureAuto / AutoClose | • |
| Perfect GlassCare | • |
| Condenseur de vapeur brumisateur | • |
| Verrouillage de porte, protégé par code | • |
| Temps de maintien en température réglable | • |
| Température de rinçage modifiable | • |
| Interface optique | • |
| Système de filtration avec contrôle de tamis | • |
| Large gamme d'accessoires (option) | • |
| Possibilités de raccordement | |
| Module de dosage externe pour détergents liquides | • |
| Normes, contrôles, indicateurs | |
| Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE | • |
| Protection contre les projections d'eau IPX1 | • |
| Antiparasitage CEM | • |
| DIN 10512 | • |
| DIN EN 17735 | • |
| ETL | • |
| ADA | • |